

Industrial RJ45 Variant 3

Interne TE-Nummer 1546414-4

RJ45 Connectors, Circular RJ45, Single Port, RJ Type Jacks & Plugs, Standard Connector Contact Density, Receptacle, Cat 5e, Industrial RJ45 Variant 3

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder > Modular Jacks & Plugs > RJ45-Stecker



Modular Jack & Plug Schnittstellentyp: **RJ45 Rund**

Anschlusskonfiguration: **Einfachanschluss**

Modular Jacks & Plugs Produkte: **Jacks & Plugs in RJ-Ausführung**

Kontaktdichte des Steckverbinders: **Standard**

Modulare Steckverbinderausführung: **Buchse**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Modular Jack & Plug Schnittstellentyp	RJ45 Rund
Modular Jacks & Plugs Produkte	Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
Modulare Steckverbinderausführung	Buchse
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Statusanzeigentyp	Keine
Anschlusskonfiguration	Einfachanschluss
Kontaktdichte des Steckverbinders	Standard
Anzahl von Positionen	8
Anzahl der bestückten Positionen	8

Sonstige Eigenschaften

Klinkenausrichtung für Modular Jack	Standard – Klinke unten
-------------------------------------	-------------------------

Kontaktmerkmale

Kontakt-nennstrom (max.)	1.5 A
--------------------------	-------

Montage und Anschlusstechnik

Art der Steckverbindermontage	Leiterplatten-Befestigung
-------------------------------	---------------------------

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol
-----------------	-----------------------------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
---------------------------	--------------------------

Betrieb/Anwendung

Geschirmt	Nein
Stromkreis Anwendung	Signal

Industriestandards

IP-Schutzart	IP67
Leistungskategorie	Cat 5e

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1
Verpackungsmethode	Paket

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2019 (197) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Noch nicht auf den Halogengehalt überprüft
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile




TE Teilnr.: 1-1546406-1
ETHERNET CLOSURE CAP RECPT W /LANYRD



TE Teilnr.: 1546440-1
ETHERNET FIELD ATTACHABL CONN



TE Teilnr.: 1-1546407-1
ETHERNET CLOSURE CAP IP65,W/O LANYARD




TE Teilnr.: 1-1546408-1
ETHERNET CLOSUR CAP FOR CRDSET

Auch serienmäßig | Industrial RJ45 Variant 3



Modular Jack & Plug Kappen und Abdeckungen(3)



RJ45-Stecker(8)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:1-6609037-4
15EMC1=F8129



TE Teilnr.:9-2176231-7
3522 100K 1% 3W



TE Teilnr.:360042-1
250 FASTON HSG.,TAB,1 POS, NATRUAL



TE Teilnr.:1622600-1
LR1L 5% R22



Dokumente

Produktzeichnungen

[ETHRNT RJ-45 BLKHD PASSTHRU12"](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1546414-4_E_c-1546414-4-e.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1546414-4_E_c-1546414-4-e.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1546414-4_E_c-1546414-4-e.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[INDUSTRIAL_ETHERNET_PRODUCTS](#)

Englisch