

Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang,
vernickelt

Art.-Nr. 2085747



Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehenschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche mit langem PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter.

Klemmeinsatz aus Polyamid.

Dichtring aus Chloropren-/Nitrilkautschuk.

Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring.

Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.

Geprüft nach VDE 0619.

Mit langem Anschlussgewinde.

* Preise laut DEL-Notierung.



CuZn Messing

N vernickelt

Stammdaten

Art.-Nr.	2085747
Typ	V-TEC L PG11 MS
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit langem Anschlussgewinde
Dimension	PG11
Werkstoff	Messing
Werkstoff Kürzel	CuZn
Oberfläche	vernickelt
Oberfläche Kürzel	N
Kleinste VK-Einheit (VG)	50,00 Stück
Gewicht	2,55 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang,
vernickelt

Art.-Nr. 2085747



Technische Daten



Maß E	22,20 mm
Maß L max.	24,00 mm
Maß L1	10,00 mm
Maß L2	3,00 mm
Maß L3	15,00 mm
SW	20,00 mm
Ausführung	gerade
Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	<input type="checkbox"/>
Dichtbereich D	3,50 - 10,00 mm
Dichtbereich D	0,20 - 0,39 in
explosiongeschützt	<input type="checkbox"/>
Flachkabelverschraubung	<input type="checkbox"/>
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 11
Gewindeart	PG
Gewindelänge	10,00 mm
Gewindenenngröße	11,00
Glasfaserverstärkt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Mehrfach Dichteinsatz	<input type="checkbox"/>
Mit Gegenmutter	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Schutzart	IP68
Teilbare Verschraubung	<input type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	-20,00 - 100,00 °C
Zugentl. und Verdreheschutz D2	4,50 - 10,00 mm
Zuglastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>