

Productinformatie

25 05 140

Platspitse tang met zijsnijder (radiotang)

DIN ISO 5745

- Geschikt voor fijnere grijp- en knipwerkzaamheden
- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Getande grijpvlakken
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Rechte bekken
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	25 05 140
EAN	4003773035015
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	111 g
Afmetingen	140 x 55 x 17 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,5 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,6 mm
Bekdikte (scharnier) (T1)	8,0 mm
Puntbreedte (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,0 mm
Beklengte (L3)	42,0 mm
Kopbreedte (W3)	15 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen