



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------|----------------|
| Zubehör / Teilekategorie | Montagezubehör |
| Menge pro Satz | Satz à 100 |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------|---|
| Kopfmontage | M6 x 12 |
| ISO-Gewinde | M6 |
| Montagehalterung | Gekerbte AM1-EC-Schiene Kombination AM1-ED-Schiene Asymmetrische DZ5-MB-Schiene Omega AM1-DE-Schiene Omega AM1-DP-Schiene |
| Produktgewicht | 0,005 kg |
| Schraubenkopfform | Geschlitzt Sechskant |
| Gewindelänge | 12 mm |
| Geliefertes Zubehör | Unterlegscheibe |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 1,800 cm |
| VPE 1 Breite | 1,500 cm |
| VPE 1 Länge | 1,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 5,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 100 |
| VPE 2 Höhe | 4,000 cm |
| VPE 2 Breite | 9,000 cm |
| VPE 2 Länge | 9,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 516,000 g |
| VPE 3 Art | S02 |
| VPE 3 Menge | 1800 |
| VPE 3 Höhe | 15,000 cm |
| VPE 3 Breite | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 9,401 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|