

# Datenblatt Artikel 816510

## Hygiene-Kanister 12L, HD-PE

natur, mit Seifenspender und UV-Schutz

- im Kanister integrierte Aufnahme zur sicheren und platzsparenden Verwahrung von Ablasshahn und Schraubstopfen
- mit integriertem Seifenspender 250ml ideal für Seife oder Desinfektionsmittel
- platzsparend stapelbar (ohne Seifenspender)
- große Öffnung Ø 48 mm ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen
- mit zusätzlicher Verschraubung Ø 65mm ET-232101 inklusive abnehmbarem Ablasshahn Art.-Nr. 550105
- mit Griffrollen am Boden für sicheres Handling
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- mit Schraubstopfen verschlossene Öffnung zum Einschrauben von Ablasshähnen und Eckventilen (Breitgewinde 22 mm)
- auf Anfrage: Sonderanfertigung ohne Schraubstopfen-Öffnung, Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei



<b>EAN</b>	4007228816518
<b>Brutto Gewicht Pal Kg</b>	102,638
<b>Best.einheit</b>	Stück
<b>Höhe Karton</b>	355
<b>Mindest.Best.</b>	4
<b>Lagen</b>	6
<b>Länge Karton</b>	790
<b>Volumen L</b>	12
<b>Volumen m3</b>	0,095353
<b>Bruttogewicht VE Kg</b>	4,591
<b>Höhe Pal</b>	2,28
<b>Summe Kartons</b>	18
<b>Tiefe</b>	165
<b>Breite Pal</b>	0,8
<b>brutto Kg</b>	1,15
<b>Farbe</b>	natur
<b>Länge Pal</b>	1,2
<b>VE</b>	4
<b>Zolltarif</b>	39233090
<b>Breite Karton</b>	340
<b>Btl in Karton</b>	0
<b>Gewicht VE</b>	0,511
<b>Kartons pro Lage</b>	3
<b>netto Kg</b>	1,02
<b>Stück / Palette bzw Kiste</b>	72

<b>Höhe</b>	310
<b>Breite</b>	350
<b>Stück / Lage</b>	12