

PRODUKTDATENBLATT

HF H

TOPLINE ●●●

Form H (FLF)



- Höchste Rundlaufgenauigkeit
- Ausgezeichnet aufeinander abgestimmte Schneidengeometrie sorgt für beste Arbeitsergebnisse
- Höchste Standzeit

Hartmetallfräser Form H (FLF): Flamme.



Typenbezeichnung	HF H
Artikelbezeichnung 1	Hartmetall-Frässtift Form H
Artikel-Nr.	305712
GTIN	4011890087374
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,051 kg
Produktabmessung	12,7 x 32,0 x 6,0 x 77
Durchmesser 1	12,7 mm
Kopflänge	32,0 mm
Gesamtlänge	77 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Zahnung Langversion	Z 3 · Einfachverzahnung
Form Langversion	Flamme
Form Kurzversion	Form H (FLF)
Produktkategorie-Nummer	PK09
Produktkategorie-Text	HF
Verpackungsart	Kunststoffdose
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	20 mm
Höhe Verpackung	15 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,051 kg
Zolltarifnummer	82079091
Herkunftsland	DE