

Produkt: **KLUDI Thermostat-Unterputz-Thermostatkörper DN 15**

Artikel-Nr.: **35158**

**Artikeltext**

Thermostat-Unterputz-Thermostatkörper DN 15  
 Unterputz-Rohbau-Set  
 ohne Fertigmontage-Teile  
 Wandeinbau  
 Durchflussklasse B  
 ohne Absperrventil  
 Schmutzfangsiebe  
 eingebaute Rückflussverhinderer  
 Geräuschklasse II  
 P-IX 8410/II

Oberfläche:  
 05 chrom


**Produktabbildung**



**Standardleistungstext**

Thermostat Wandeinbauarmatur, Hersteller Typ Kludi GmbH & Co KG Unterputz-Thermostatarmatur Art. Nr. 35158, DN 15, aus Messing, für Einbautiefe in mm 63 bis 83, mit Dehnstoffelement, Ausführung wie folgt: Unterputz-Thermostatarmatur DN 15, Durchflussklasse B B (max. 0,42 l / s), Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe II (da freier Durchfluss zur Prüfung), Prüfzeichen P- IX 8410 / II, ohne Fertigmontage-teile, mit Temperatursperre 40°, Temperaturwähler und Grad Markierung, mit vormontierten Schmutzfangsieben und Rückflussverhinderern zur Überprüfung nach DIN EN 1717 leicht zugänglich, beim Einsatz als Brausethermostatarmatur ist nach DIN EN 1717 für den Brauseabgang zusätzlich ein eigensicherer Wandanschlussbogen zu verwenden, beim Einsatz als Wannenfüll- und Brausethermostat in Kombination mit einer Ein-Ab- und Überlaufgarnitur ist zusätzlich ein Rohrtrenner Bauform A2 KLUDI Art. Nr. 1077200-00 im Wannenabgang zu verwenden, Anschlussgewinde IG 1/2, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10,

**Maßzeichnung**



**Tabelle**

| T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | Einh. | K-Nr. | Textergänzung |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---------------|
| 553 |     |     |     |     |       | 21    | *             |
| 554 | 1 1 | 5 4 | 5 2 | 2 2 | St    | 31    | **            |
| 555 | 04  |     |     |     |       |       | ***           |

\* KLUDI GmbH & Co KG KLUDI Unterputz-Thermostatarmatur Art. Nr. 35158  
 \*\* mit Wachsdehnstoffelement geprüft nach DIN EN 1111  
 \*\*\* aus Messing, DIN 50930-6

**Durchflussdiagramm**

