

2-353293-0 ✓ AKTIV

AMP Mini CT


Interne TE-Nummer 2-353293-0

AMP Mini CT, Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 20
Position, 1.5mm [.06in] Centerline, Insulation Displacement Crimp
(IDC), 1 Rows

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse



Produkttyp des Steckverbinders: **Steckverbindersatz**

Steckverbinder- und Gehäusotyp: **Buchse**

Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **20**

Raster: **1.5 mm [.06 in]**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp des Steckverbinders	Steckverbindersatz
Steckverbinder- und Gehäusotyp	Buchse
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	20
Zeilenanzahl	1

Kontaktmerkmale

Kontakt-nennstrom (max.)	2 A
--------------------------	-----

Klemmenmerkmale

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel	Schneidklemmkontakt (IDC)
--	---------------------------

Montage und Anschluss-technik

Typ der Gegensteckarretierung	Verriegelung, Verriegelung, Verriegelung
Gegensteckarretierung	Mit
Art der Steckverbindermontage	Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

Raster	1.5 mm[.06 in]
Gehäusefarbe	Naturbelassen

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Strom und Signale
----------------------	-------------------

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

















EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205) Enthält keine SVHC
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205)
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency

(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile

 <p>TE Teilenummer 4-353294-0 AMP MINI D/R HDR HSG 40P NATU</p>	 <p>TE Teilenummer 4-292229-0 1.5 MINI CT D/R SMT 40P V ONTA</p>	 <p>TE Teilenummer 2-292215-0 MINI CT SGL RELAY 20P NAT</p>	 <p>TE Teilenummer 2-292230-0 1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 2</p>
 <p>TE Teilenummer 2-292227-0 1.5 MINI CT SGL H SMT W BOSS 2</p>	 <p>TE Teilenummer 4-292216-0 MINI CT D/R RELAY 40P V NAT</p>	 <p>TE Teilenummer 9-292229-0 1.5 MINI CT D/R SMT 40P V ONTA</p>	 <p>TE Teilenummer 2-292207-0 MINI CT SGL DIP V 20P NAT</p>
 <p>TE Teilenummer 4-292262-0 DBL ROW (H) DIP TYPE WITH BOAR</p>	 <p>TE Teilenummer 4-292208-0 MINI CT D/R DIP 40P V NAT</p>	 <p>TE Teilenummer 2-292206-0 MINI CT SGL DIP H 20P NAT</p>	 <p>TE Teilenummer 2-292231-0 1.5 MINI CT SGL V SMT W/O BOSS</p>
 <p>TE Teilenummer 2-292232-0 1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOS,PO</p>	 <p>TE Teilenummer 2-292272-0 S/R POST HDR ASSY V DIP AU-PL. 20P GRAY</p>	 <p>TE Teilenummer 7-292206-0 MINI CT SGL DIP H 20P BLUE</p>	 <p>TE Teilenummer 7-292207-0 MINI CT SGL DIP V 20P BLUE</p>



TE Teilenummer 7-292215-0
MINI CT SGL RELAY 20P BLUE



TE Teilenummer 9-292208-0
MINI CT D/R DIP 40P V BLUE



TE Teilenummer 2-292486-0
MINI CT SGL DIP V 20P NAT W/TUBE



TE Teilenummer 4-292486-0
TUBE PACKING MINI CT SGL DIP V 20P BLACK

Auch serienmäßig | AMP Mini CT



Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -socket(331)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte(4)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse(172)



Montage von Leiterplatten-Steckverbindern(10)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer4-353294-0
AMP MINI D/R HDR HSG 40P NATU



TE Teilenummer2-353294-2
AMP MINI D/R HDR HSG 22P NATU




TE Teilenummer1-353293-1
MINI CT MT REC ASSY 11P GRAY



TE Teilenummer1-353293-9
MINI CT MT REC ASSY 19P GRAY




TE Teilenummer3-353294-2
AMP MINI D/R HDR HSG 32P NATU



TE Teilenummer179321-3
HYBRID MINI DRAWER TAB CONT.#1




TE Teilenummer1-353293-6
MINI CT MT REC ASSY 16P GRAY



TE Teilenummer179322-3
HYBRID MINI DRAWER TAB CONT.#2



TE Teilenummer179316-4
HYBRID MINI DRAWER REC CONT.#1



TE Teilenummer1123907-1
1.5 MINI CT LATTICE POWER REC

Dokumente

Produktzeichnungen

[MINI CT MT REC ASSY 20P GRAY](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-353293-0_K.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-353293-0_K.3d_stp.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-353293-0_K.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[6-1773454-5_AMP_Mini_CT_Connector_Series_QRG](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Produktspezifikation](#)

Englisch

[Produktspezifikation](#)

Japanisch

[AMP MINI CCOMMON TERMINATION \(CT\), CONNECTOR, 1.5mm PITCH, M/T TYPE, LEAD FREE VERSION](#)

Japanisch

[Produktspezifikation](#)

Englisch

[Produktspezifikation](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[MD_2-353293-0_111620152318_dmtec](#)

Englisch

[MD_2-353293-0_111620152318_dmtec](#)

Englisch

Benutzeranleitungen

[AIR MINI PRESS FOR AMP MINI CT CONNECTOR](#)

Japanisch

[Anleitung \(nicht USA\)](#)



Japanisch

[Anleitung \(nicht USA\)](#)

Japanisch

[1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector SF Type](#)

Japanisch

[Anleitung \(nicht USA\)](#)

Japanisch

[1.5mm Pitch Mini CT Hybrid Drawer Connector Slim Type](#)

Japanisch

[Anleitung \(nicht USA\)](#)

Japanisch

[Instruction Sheet for Mini CT DC Drawer Connector SF Type](#)

Japanisch

[Anleitung \(nicht USA\)](#)

Englisch

[1.5mm Pitch Mini CT DC Drawer Connector SF Type](#)

Japanisch

[Anleitung \(nicht USA\)](#)

Japanisch

[Anleitung \(nicht USA\)](#)

Japanisch

[Freigabe Agentur](#)

[UL](#)

Englisch