

**ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, RINGFORM CU, QUERSCHNITT 0,5 - 1 MM<sup>2</sup>, BOLZEN 6 MM Ø**
**Artikelnummer: 180027**

Isolierte Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters, 600 V max. Ausführung: Querschnitt: 0,5 - 1 mm<sup>2</sup>, Bolzen mit einem Ø von 8 mm, Isolationsfarbe: rot, D1: 1,6, D2: 4,1, D3: 8,4, A1: 11,5, B 14, L 22, Gewicht per 100 St.: 0,14 kg, nach DIN: -, UL gelistet: x, VE/Stck.: 100.



Merkmal	Wert
	8
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	- mm
AWG-Bereich	17 - 20
Geeignet für massive Leiter	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Entspricht DIN	Ja
Hülsenform	kurz
Flanschform	Ringform
Isolation	Polyamid (PA)
Nennquerschnitt	0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650...	Nein

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

Geeignet für Flachleiter	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein
Farbe der Isolation	rot
Maximalstrom (Imax)	- A
Flanschlänge	- mm
Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh)	- mm
	- mm

GTIN: 4021103800270

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de