



UT 8931 Staubs. und Blaspistolen-Set

Staubsauger und Blaspistolen-Set im Kunststoffkoffer inkl. Staubbeutel mit Reißverschluss, Verlängerung mit Spaltdüse, Verlängerung mit Runddüse, Spitzdüse, flexible Schlaucherweiterung, flexible Bürste

Ansaugung: 9cm/Hg

Two way function vacuum and blow with dustbag with zip, crevia tool, pointed nozzle tool, flexible extension tube, multi - angle brush

Suction: 9cm/Hg

UT 8360 Absetz- und Lochgerät

Absetz- und Lochgerät mit nahezu geräuschloser Arbeitsweise
 Einhandbedienung
 Hohe Leistung durch kombinierte hydraulisch-pneumatische Kraftübertragung
 Stanz- und Absetzleistung: 1,4 mm Ø
Stanzloch: 8 mm Ø

Heavy duty punch and flanging tool for body shop repairs

Punch and flange capacity: 1,4 mm Ø

Punch hole: 8 mm Ø

UT 8361 Absetz- und Lochgerät

Absetz- und Lochgerät mit nahezu geräuschloser Arbeitsweise
 Einhandbedienung
 Hohe Leistung durch kombinierte hydraulisch-pneumatische Kraftübertragung
 Stanz- und Absetzleistung: 1,4 mm Ø
Stanzloch: 5 mm Ø

Heavy duty punch and flanging tool for body shop repairs

Punch and flange capacity: 1,4 mm Ø

Punch hole: 5 mm Ø



Zubehör für Stichsagen

Zubehör für Stichsagen

Accessories for saws

Art.-Nr. (Stück)	Zähne p/Zoll	Anwendung
95 733 (EUR 2,50)	32 (kurz)	Bleche bis 1 mm
95 734 (EUR 2,50)	24 (kurz)	Stahl und Alu bis 5 mm
95 735 (EUR 2,50)	18 (kurz)	Holz und GFK
95 756 (EUR 4,20)	32 (lang)	Bleche bis 1 mm
95 757 (EUR 4,20)	24 (lang)	Stahl und Alu bis 5 mm
95 758 (EUR 4,20)	18 (lang)	Holz und GFK

Art.-Nr.	Beschreibung
95 725 (EUR 24,90)	Feilen-Set für UT 8927 S bestehend aus je 1x Rund-, Halb- und Dreiecks- und Flachfeile

UT 5 SFR 1 Schweißpunktfräser

Auf Materialstärke einstellbare Zugange

8 mm Spiralfräser

Drehzahl: 0 - 650 min⁻¹

Spot-weld cutter with variable speed control

Adjustable tension jaws for various metal sheet thickness

Free speed: 0 - 650 min⁻¹

UT 5859 S Schweißpunktfräser-Set

Mit patentiertem (Spitznagel) pneumatischen Bohrspindelvorhub für konstanten Anpressdruck

8 mm Schweißpunktbohrer, abnehmbarer Bügel

Lieferumfang: Schweißpunktfräser, 3x Schweißpunktbohrer, 1x Wartungsöl, 1x Luftanschluß

Drehzahl: 1.800 min⁻¹

Spot weld cutter with patented pneumatic drilling spindle feed motion for constant counter-pressure

8 mm spotweld drill, removable handle

Set incl: Spot weld cutter, 3x spot weld drill, 1x oil, 1x air connection

Free speed: 1.800 min⁻¹

Technische Details

Technical Details



Modell / Model	Art.-Nr.	EVP €	mm	kg	l/s	Zoll	m/s ²	dB (A)
UT 8931	93 400	49,-	-	0,3	1,6	R 1/4	< 2,5	84,0
UT 8360	93 130	119,-	240	1,3	0,5	R 1/4	< 2,5	73,0
UT 8361	93 131	99,-	248	1,3	0,5	R 1/4	< 2,5	73,0
UT 5 SFR 1	93 120	149,-	260	1,7	3,0	R 1/4	< 2,5	95,2
UT 5859 S	93 121	449,-	260	2,2	2,3	R 1/4	4,2	76,1