

Serie 1012/E

- Internationaler Standard für 75 mil Applikationen
- Kontaktierung bestückter Leiterplatten
- Große Auswahl an Tastkopfformen

Mechanische Daten

Rastermaß	1.91 mm / 75 mil
Maximaler Hub	6.40 mm
Arbeitshub	4.30 mm
Federvorspannung	0.20 / 0.30 / 0.40 / 0.50 / 0.70 N
Federkraft bei Arbeitshub	1.00 / 1.50 / 2.00 / 2.80 N






























Elektrische Werte

Maximale Strombelastung	3.0...4.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 20 mOhm

Werkstoffe

Gehäuse	Bronze, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl / CuBe
Hülse	Bronze, vergoldet

Tastkopfform • Durchmesser • Oberfläche

 A 1.20C Au	 A6 1.20 Au	 B 0.64 Au	 BD 0.61C Au	 BST1 0.64 Au
 BST2 0.64 Au	 C 1.00 Au 1.20 Au	 CS1 0.80/1.30C Au/ POM	 D 0.50C Au	 D 0.64C Au
 D3 0.50C Au	 F 0.90C Au	 G 1.15 Au	 H 0.64 Au	 H 1.00 Au 1.20 Au
 H1 0.64 Au	 K 1.20 Au	 M1 1.20 Au	 M6 1.30 Au	 N 0.50 Au
 Q 0.50 Au	 Q 0.64 Au	 Q 0.80 Au 1.00 Au 1.15 Au	 Q8 1.20 Au	 V 0.64 Au
 V1 0.64 Au	 V1 0.80 Au	 V5 0.64 Au	 VL2 0.64 Au	


Bestellbeispiel

1012/E - C - 1.5 N - Au - 1.0 C

1 2 3 4 5 6

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft 4. Tastkopfveredelung
5. Kopfdurchmesser 6. Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)

Serie 1012/E



Hülsen 1012

empf. Bohrer - Durchmesser

HP 2361.1 (Trolitax)	1.30 mm
mit eingedrücktem Pressring	1.32 mm
HGW 2371 (Hartglasgewebe)	1.32 mm
mit eingedrücktem Pressring	1.37 mm

