

Wendelrührer WR2



Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.

Bezeichnung	Rührkorb in mm	Rühhgut in kg	VE	Bestell- nummer
WR2 85x500 SW8	85 Ø	-10	1	368.962
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989

Scheibenrührer SR2



Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen.

Bezeichnung	Rührkorb in mm	Rühhgut in kg	VE	Bestell- nummer
SR2 80x400 SW8	80 Ø	-10	1	369.098
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101

Rührbesen RB



Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe.

Bezeichnung	Rührkorb in mm	Rühhgut in kg	VE	Bestell- nummer
RB 120x600 SW10	120 Ø	-15	1	369.144

Adapter

Adapter M 14 auf M 14



Zum Anschluss von Rührstäben M 14 an die Rührmaschinen R 500 FR und R 502 FR.

VE	Bestell- nummer
1	255.195

Adapter M 18 auf M 14



Zum Anschluss von Rührstäben M 14 an die FLEX Rührmaschinen R 600, R 600 VV und R 1800 VR.

VE	Bestell- nummer
1	250.484

Adapter SDS-plus M 14



Rührstab mit Gewinde M14. Einsetzbar mit Bohrhammer SDS-plus.

VE	Bestell- nummer
1	374.091

Verlängerung M 14



Verlängerung für Rührstäbe M14. Zum Rühren von Flüssigkeiten (Farben) in großen Gebinden.

Bezeichnung	Abmessung in mm	VE	Bestell- nummer
M 14i - M 14a	200	1	374.105
M 14i - M 14a	400	1	374.113

Rühren mit Winkelschleifer FLEX L 1202

Rührteller, M 14



Für größere Mengen. In Verbindung mit Verlängerung.

Abmessung in mm	VE	Bestell- nummer
120 Ø	1	124.761

Rührkorb, M 14



Für kleinere Mengen. In Verbindung mit Verlängerung.

Abmessung in mm	VE	Bestell- nummer
70 Ø	1	124.753

Rührkörbe für RZ 600 VV

Rührkorb I und II verzinkt



Ideal für zähes Rührgut, Kleber, Zwei- und Mehrkomponentenharze, -kunststoffe, -lacke und -farben sowie Dichtungs- und Isoliermassen, Anstrichmaterialien, Fertigmörtel, Putz, Betonhafter usw. Mischwirkung gegenläufig: Die beiden Rührkörbe durchdringen sich und durchmischen so das Rührgut besonders intensiv. Ausstattung: - Lieferung paarweise, abgestimmt auf den FLEX Zwangsrührer. Zum Einstecken in die Führungen des Zwangsrührers. - 600 mm Gesamtlänge. Bitte beachten: Der Rührkorb mit einem Kennzeichnungsring wird in Werkzeugaufnahme I und der Rührkorb mit zwei Kennzeichnungsringen in Werkzeugaufnahme II gesteckt.

Rührkorb in mm	Rühhgut in kg	VE	Bestell- nummer
130 Ø	5 - 60	1	252.200