



Art.-Nr.: 50030838
MA 31 130
Anschlusssteil



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige

Art.-Nr.: 50030838 – MA 31 130 – Anschlussteil

Technische Daten

Basisdaten

Serie MA 31

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Versorgungsspannung U_B 18 ... 36 V , DC

Schnittstelle

Art RS 422 , RS 485

Anschluss

Anzahl Anschlüsse 1 St.

Anschluss 1

Art des Anschlusses Klemme

Funktion Datenschnittstelle
Spannungsversorgung
Verbindung zum Gerät

Polzahl 25 -polig

Anschluss 2

Art des Anschlusses Sub-D

Funktion Serviceschnittstelle

Polzahl 9 -polig

Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L) 120 mm x 55 mm x 180 mm

Werkstoff Gehäuse Metall

Nettogewicht 640 g

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C

Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 90 %

Zertifizierungen

Schutzart IP 65

Klassifikation

Zolltarifnummer 84733080

eCl@ss 8.0 27069190

eCl@ss 9.0 27069190

ETIM 5.0 EC001578

ETIM 6.0 EC001578

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Klemme
Funktion	Datenschnittstelle Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät
Art der Klemme	
Kabelverschraubung	PG9
Polzahl	25 -polig

Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Sub-D
Funktion	Serviceschnittstelle
Typ	male
Polzahl	9 -polig

Pin	Pinbelegung
1	n.c.
2	RxD Service
3	TXD Service
4	n.c.
5	RS 232 GND
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.

Bedienung und Anzeige

LEDs

LED	Anzeige	Bedeutung
1	grün, Dauerlicht	BUS OK
	grün, blinkend	Busfehler
2	grün, blinkend	Datenübertragung aktiv
	Aus	Keine.
3	grün, Dauerlicht	Betriebsbereitschaft
	grün, blinkend	Gerät OK, Initialisierungsphase
4	gelb, blinkend	Keine.
	gelb, Dauerlicht	Gerätefehler
5	rot, Dauerlicht	Trigger
	Aus	Keine.
6	grün, blinkend	Schaltausgang/Schaltzustand
	Aus	Keine.