Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6435V Handpritschenwagen

fetra®
Transportgeräte

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar, mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	1000
Ladeflächenhöhe (mm)	490
Nutzflächenlänge (mm)	1600
Nutzflächenbreite (mm)	900
Gesamtlänge (mm)	1950
Gesamtbreite (mm)	950
Gesamthöhe (mm)	1190
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	400 x 80
Gewicht (kg)	133
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976435008