

Rollcart Treppenkarre

Ausgestattet mit 3-Stern-Satz,
Traglast 150 kg, Schaufel Breite x
Tiefe 300 x 225 mm, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158314



Rollcart 3-Stern-Treppenkarre

Traglast 150 kg

Treppenkarre

- Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
- Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 580 x 630 mm
- Traglast 150 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit TPE-Bereifung
- Rad Ø 160 mm
- Naben mit Rillenkugellager
- Sternsatz mit Vollgummi-Bereifung



Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Rad-Ø	160 mm
Karrentyp	Treppenkarre	Radlager	Rillenkugellager
Traglast	150 kg	Bereifung Sternsatz	Vollgummi
Schaufelbreite	300 mm	Radlager Sternsatz	Rollenlager
Schaufeltiefe	225 mm	Sicherheitsgriff	ja
Sternsatz	3-Stern	Höhe	1300 mm
Material	Stahl	Breite	580 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Tiefe	630 mm
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Treppenkufen	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	TPE	Gewicht	18 kg