

Druckluftwerkzeuge

BÜRST-, & REINIGUNGSWERKZEUGE

Porentief sauberer Untergrund, bis in den kleinsten Winkel >> Das Bearbeiten von gewellten, filigranen Oberflächen und Konturen sowie von Schweißnähten wird mit den universell einsetzbaren DL-Schleif-, Reinigungs- und Bürstgeräten von ELMAG zum Kinderspiel.

DL-Universal-Reinigungs- & Schleifgerät Set | EPS 460




- >> Heavy Duty Modell !!!
- >> extra-breiter Antriebsriemen
- >> gummierter Handgriff
- >> Positionierbarer Zusatzhandgriff
- >> Geeignet für Rechts- & Linkshänder
- >> Abluft durch den Handgriff nach hinten

Komplett-Set mit
2 GI-Radierscheiben 16 mm
2 Reinigungsscheiben grob 14 mm

Trägerrad f. Bürsten 11 mm | zu EPS 460

- >> Patentiertes Aufnahmesystem
- >> 2-teilig
- >> für alle 11 mm Bürstenbänder



EAN	90 04853
Best.Nr.	44813 3

Trägerrad f. Bürsten 23 mm | zu EPS 460

- >> für alle 23 mm Bürstenbänder



EAN	90 04853
Best.Nr.	44814 0

TECH-INFO>>

Bürstenbänder-Technologie >> Mit dieser Technologie bearbeitete Oberflächen sind porentief sauber. Das DL-Universal-Reinigungs- und Schleifgeräte-Set EPS 460 von ELMAG eignet sich bestens zur Entfernung von Unterbodenschutz und Dichtmassen sowie zum Entlacken, Entrosten und Reinigen (z.B. von Schweißnähten). Selbst scharfkantige und schwer zugängliche Bereiche werden blitzblank.


Bürstenbänder in feiner (gerader) und grober (gewinkelter) Ausführung, 11 und 23 mm. Die U-förmig fixierten Krampen aus Federstahl mit gehärteten Spitzen schlagen durch die Rotation einzeln auf die zu reinigende Oberfläche auf.

Anwender: KFZ Werkstätten, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Service und Reparatur.

Drahtbürstenband 11 mm | zu EPS 460

fein, gerade

- >> gerade, spitzengehärtet
- >> ø 0,5 mm Federstahl
- >> 11 mm Version für schwer zugängliche Bereiche
- >> kein Sandstrahleffekt



EAN	90 04853
Best.Nr.	44815 7

Drahtbürstenband 23 mm | zu EPS 460

fein, gerade

- >> gerade, spitzengehärtet
- >> ø 0,5 mm Federstahl
- >> für großflächige Reinigung
- >> kein Sanstrahleffekt



EAN	90 04853
Best.Nr.	44816 4

Drahtbürstenband 11 mm | zu EPS 460

grob, gewinkelt

- >> gewinkelt, geschliffen u. spitzengehärtet
- >> Sandstrahleffekt
- >> ø 0,7 mm Federstahl kann mehrfach nachgeschliffen werden



EAN	90 04853
Best.Nr.	44817 1

Drahtbürstenband 23 mm | zu EPS 460

grob, gewinkelt

- >> gewinkelt, geschliffen u. spitzengehärtet
- >> Sandstrahleffekt
- >> ø 0,7 mm Federstahl kann mehrfach nachgeschliffen werden



EAN	90 04853
Best.Nr.	44818 8

Gummiradierscheibe 16 mm | zu EPS 460

- >> Entfernen von Vinyl, Klebstoffresten, Folien, Aufklebern, Zierstreifen, doppelseitigem Klebeband
- >> auf Metalloberflächen, Fiberglas, Glas, Holz, Aluminium
- >> ohne Hitzeentwicklung
- >> keine Lackbeschädigung



EAN	90 04853
Best.Nr.	44819 5

Reinigungscheibe 14 mm | zu EPS 460

- >> Zur groben und schnellen Reinigung von Rost und Schmutz



EAN	90 04853
Best.Nr.	44820 1

	Typ	Drehzahl	Leistung	Betriebsdruck	Luftbedarf	Luftanschluss	Vibration	Schalldruckpegel	Länge	Gewicht	EAN
		UpM	Watt	bar	l/min	Zoll	m/s ²	dB(A)	mm	kg	Best.Nr.
★★★	EPS 460	3.500	380	6,3	85	1/4	2,5	84	275	1,0	44810 2