



**Art.-Nr.: 50003190**  
**TK 40x180**  
**Reflektor**

Abbildung kann abweichen

## Inhalt

- Technische Daten

Art.-Nr.: 50003190 – TK 40x180 – Reflektor

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Bauform	rechteckig
Montagemaß Breite	41 mm
Reflexionsfläche Breite	36 mm
Montagemaß Höhe	181 mm
Reflexionsfläche Höhe	176 mm
Montagemaß Dicke	8,2 mm
Tripelgröße	3 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial	Kunststoff
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor	PMMA8N
Struktur aktive Fläche	Triple
Nettogewicht	39 g
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 65 °C
-----------------------------	---------------

### Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

### Klassifikation

Zolltarifnummer	90029000
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467