

## Han 16A-GS-16



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 09 20 016 1541  |
| Beschreibung       | Han 16A-GS-16   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09200161541">https://b2b.harting.com/09200161541</a> |

### Bezeichnung

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kategorie       | Gehäuse       |
| Gehäusebaureihe | Han A®        |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse |
| Bauform         | hohe Bauform  |

### Ausführung

|                  |  |
|------------------|--|
| Baugröße         | 16 A   |
| Ausführung       | seitlicher Kabeleingang                      |
| Kabeleingang     | 1x Pg 16                                     |
| Verriegelungsart | Längsbügel                                   |
| Anwendungsgebiet | Standardgehäuse für industrielle Anwendungen |

### Technische Kennwerte

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP65            |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4               |
|                               | 4X              |
|                               | 12              |

### Materialeigenschaften

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Aluminium-Druckguss  |
| Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet    |
| Farbe Gehäuse      | RAL 7037 (staubgrau) |
| RoHS               | konform              |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ELV Status                            | konform                    |
| China RoHS                            | e                          |
| REACH Annex XVII Stoffe               | nicht enthalten            |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                | nicht enthalten            |
| REACH SVHC Stoffe                     | nicht enthalten            |
| California Proposition 65 Stoffe      | ja                         |
| California Proposition 65 Stoffe      | Naphthalin                 |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen     | EN 45545-2 (2020-08)       |
| Anforderungssatz mit Gefährdungstufen | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3) |

## Normen und Zulassungen

|             |  |
|-------------|--|
| Zulassungen | DNV GL   |
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE          | ja   |

## Kaufmännische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße               | 1  |
| Nettogewicht                | 105,4 g                                      |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |