

# IDEAL 3105

## Innovativer Hochleistungs-Büroaktenvernichter mit A3-Arbeitsbreite

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. ECC – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. 310 mm Arbeitsbreite für A3 (längs zugeführt) und A4 (längs oder quer zugeführt). Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie<sup>1</sup>. Modellvarianten 3105 CC geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, besonders kraftvoller 1600-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank (180 l Schrankvolumen). Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 140 l Behältervolumen (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden). Maße (H x B x T): 1020 x 548 x 590 mm, Gewicht: 102 kg.

<sup>1</sup> Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre.

### SCHNITTARTEN

#### 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattleistung\*: 40-45 / 34-39

Sicherheitsstufe P-4

#### 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattleistung\*: 25-30 / 21-26

Sicherheitsstufe P-5

#### 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt

Blattleistung\*: 11-12 / 9-10

Sicherheitsstufe P-7

\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> / 80 g/m<sup>2</sup>



# IDEAL 3105

## Ausstattungsmerkmale



**VOLLSTAHL-MESSERWELLEN** Robust und langlebig: Büroklammerfeste Schneidwerke mit gehärteten Vollstahl-Messerwellen aus Qualitätsstahl. Auf die Messerwellen gewähren wir eine LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (Feinschnitt-Modell ausgenommen).



**EASY-SWITCH** Hoher Bedienkomfort: intelligente Steuerung durch das Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienung durch Farbsignale und Leuchtsymbole.



**ECC – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL** Staufrei, kontinuierlich shreddern: ECC (Electronic Capacity Control) – die genutzte Blattkapazität wird über LEDs angezeigt.



**AUTOMATISCHER ÖLER** Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.

