

ADHESIVO PARA PVC PVC TIXO GEL



Tecnología	Soldadura base disolvente
Componentes	Monocomponente
Aspecto (sin curar)	Líquido viscoso opaco
Color	Ligeramente blanquecino
Viscosidad	Alta (tixotrópico)
Curado	Inmediato, no permite rectificación

Ceys Adhesivo PVC TIXO Gel es un adhesivo especialmente formulado para la unión de tubería y accesorios de PVC-U, PVC-C y ABS. Es un adhesivo rápido y resulta un producto idóneo para conexiones rígidas y flexibles en canalizaciones termoplásticas para conducciones de agua, gas, neumáticas, etc. que deban estar sometidas a presión. Este producto adquiere una resistencia de 16 bar en solo 10 minutos, y cuando la unión alcanza su máxima resistencia (8 horas), puede aguantar más presión que la propia tubería.

Además, Ceys Adhesivo PVC TIXO Gel cumple con los requisitos del Marcado CE según Directiva Europea de Productos de Construcción (Ver apartado 'Certificaciones').

PROPIEDADES FÍSICAS DEL MATERIAL:

Composición	Sin THF Sin ciclohexanona	
Contenido en sólidos	(%)	24,5 ± 1,0
Densidad	(g/cm ³)	0,89
Viscosidad Brookfield, Sp5, 20 rpm, 23 °C	(cPs)	5000 – 12000
Tiempo abierto/Vida útil	(min)	15
Tiempo de manipulación	(min)	3
Temperatura de aplicación	(°C)	10 - 30
Punto de ebullición	(°C)	76

La tabla recoge los datos de resistencia al cizallamiento según la norma UNE-EN 9311-2 sin envejecimiento y a una temperatura de 23°C y una humedad relativa del 50%.

Además, se incluyen tiempos de curado menores a los tiempos de curado establecidos en la norma para realizar un seguimiento exhaustivo de la resistencia que adquiere la unión con el tiempo de curado después de la aplicación.

Aplicaciones

Tubería y accesorios rígidos y flexibles de PVC-U (hasta 60°C), PVC-C (hasta 90°C) y ABS (-40°C a 70°C), para instalaciones de piscinas, montaje de tuberías de entrada con presión, instalaciones de conducciones domésticas e industriales, instalaciones de riego, instalación de desagües, sanitarios, cocinas y bajantes, entre otros.

Además, el producto Ceys Adhesivo PVC TIXO Gel no descuelga gracias a su fórmula tixotrópica, lo que lo convierte en el adhesivo ideal para aplicaciones en horizontal, tuberías al aire (techos) y aplicaciones del producto en conducciones por encima de la cabeza.



Código: AI 20 323

Características típicas del material curado	
Resistencia al cizallamiento según UNE-EN 9311-2	
Tiempo de curado	Resistencia (MPa)
2 min	1.2
5 min	1.3
10 min	1.6
20 min	1.7
30 min	1.9
60 min	3.6
24 h	7.0
7 días	>7.8

Modo de empleo:

Precauciones de encolado:

- La operación de encolado deberá realizarse en un tiempo máximo de 3 minutos a partir de la aplicación del adhesivo.
- La unión soldada no debe someterse a esfuerzos o movimientos antes de los veinte primeros minutos.
- Deben respetarse las profundidades mínimas de embocamiento recomendadas por el proveedor de la tubería.
- El adhesivo contiene disolventes. Es preciso disponer de una buena ventilación durante la aplicación y el secado.

Precauciones de temperatura y humedad:

- Si los accesorios de tubería o la propia tubería se encuentran a una temperatura menor a 10 °C en el momento de la aplicación del adhesivo, éstas deben atemperarse para conseguir la resistencia prescrita en esta ficha técnica.
- Con temperaturas superiores a 25 °C los tiempos de trabajo se reducen.
- Las condensaciones o el rocío de las heladas reaccionan con el adhesivo y el encolado pierde resistencia, ocasionando una disminución de la resistencia en la unión y derivando en posibles fugas. Se recomienda dejar secar las tuberías y accesorios antes de la aplicación del adhesivo.

Cualquier aplicación fuera de estas condiciones queda bajo responsabilidad del aplicador.

Se ruega efectuar una prueba previa para considerar la idoneidad del producto en cada aplicación.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con el Departamento Técnico.

Preparación del soporte:

- Limpiar las superficies a encolar con DISOLVENTE LIMPIADOR de PVC (Ref. 900002).
- Marcar, si fuera necesario, la profundidad de introducción del extremo del tubo en el manguito con el fin de aplicar el adhesivo solamente en la superficie a encolar.

Aplicación del adhesivo:

- Antes de abrir el tapón, agitar enérgicamente la lata (20 veces) para que el producto adquiera su fluidez característica.
- Aplicar una capa uniforme de adhesivo en el manguito y otra capa uniforme en el extremo del tubo. La aplicación debe darse en pinceladas paralelas

a la sección longitudinal del tubo, de adentro hacia afuera del tubo o accesorio (no en redondo).

- Unir las piezas encoladas sin efectuar torsión en la aplicación.
- Eliminar el exceso de adhesivo con un trapo o con la ayuda de un papel.

Adquisición de resistencia (post-encolado):

- Se recomienda esperar a las 24 horas después del encolado para realizar pruebas de presión elevada.
- Las tuberías adyacentes y en contacto con el terreno no deben bajarse hasta transcurridas 12 horas desde la unión adhesiva.

Conservación del adhesivo:

- Después de la aplicación, cerrar el envase con el tapón roscado para evitar la evaporación y el secado prematuro del producto. Si quedan restos secos del adhesivo en el pincel pueden limpiarse con disolvente para PVC antes de volver a meter el pincel en el envase.

Certificaciones

Marcado CE.

Ceys Adhesivo PVC TIXO Gel cumple con los requisitos establecidos en la norma EN 14814:2016, y, por tanto, cumple con las especificaciones relativas al Marcado CE, conforme con los principios generales establecidos en el artículo 30 del Reglamento (CE) nº 765/2008.

Disolución y limpieza:

El producto fresco puede limpiarse con un papel o con la ayuda de disolvente (alcohol, acetona, etc.). Una vez seco, el producto solo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Almacenaje:

Caducidad: 15 meses. Almacenar el envase bien cerrado y en lugar seco y alejado de fuentes de calor. Proteger de la humedad y de las heladas. Una vez abierto el envase por primera vez, ciérrase para su conservación con la tapa original. Guardar en posición vertical para alargar al máximo su vida útil.

Recomendaciones de seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información, ver ficha de seguridad (FDS).

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

CÓDIGO	ARTÍCULO	REF.	CONTENIDO (ml.)	UNIDADES/CAJA
AI 20 323	Tixo tubo	900301	125	12