


Einfach-Rollenketten Neptune™ nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187), korrosionsbeständig

Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung.

Premium-Einfach-Rollenketten, mit guter Korrosionsbeständigkeit. Trotzdem hochbelastbar. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen mit besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit und alkalische Reinigungsmittel. Größe 08 bis 16 mit Senkvernetzung. Leistung und Abmessungen nach DIN. Dynamisch vorgereckt. Geschweißte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.

Temperaturbereich: -10° bis +60°C.

Größerer Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage.



Bestellangaben: z.B.: Artikel-Nr. 101 660 00N, Rollenkette Neptune 06 B-1

DIN ISO-Nr.	Artikel-Nr.	Teilung x innere Breite p x b _{1min}		Innere Breite b ₂ mm	Rollen- Ø d ₁ mm	Bolzen Ø mm	über Niet b ₄ mm	Über- stand b ₇ ²⁾ mm	Bruchkraft min. kN	Gewicht kg/m	
		mm	Zoll								
06 B-1 ¹⁾	101 660 00N	9,525	x 5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	3,28	13,5	3,3	9	0,39
08 B-1	105 660 00N	12,7	x 7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	4,45	17,0	3,9	19	0,70
10 B-1	106 660 00N	15,875	x 9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	5,08	19,6	4,1	23	0,95
12 B-1	107 660 00N	19,05	x 11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	5,72	22,7	4,6	31	1,25
16 B-1	108 660 00N	25,4	x 17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	8,28	36,1	5,4	70	2,70
20 B-1	109 660 00N	31,75	x 19,56	1 1/4 x 3/4	29,01	19,05	10,19	43,2	6,1	98	3,85
24 B-1	110 660 00N	38,1	x 25,4	1 1/2 x 1	37,92	25,40	14,63	53,4	6,6	167	7,45

¹⁾ Mit geraden Laschen.

²⁾ Maximal-Wert am Verschlussglied.

Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.

Falls Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben.

Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder immer separat zu bestellen.

Verschlussglieder für Einfach-Rollenketten Neptune™ nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187), korrosionsbeständig

Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung.

Bestellangaben: z.B.: Artikel-Nr. 101 660 03N, Verschluss Nr. 11/E, Neptune 06 B-1



Nr. 11/E: Steckglied mit Federverschluss



Nr. 10/S: Steckglied mit Splintverschluss



Nr. 12/L: gekröpftes Glied mit Splintverschluss



Nr. 15/C: gekröpftes Doppelglied

DIN ISO-Nr.	Artikel-Nr. Steckglied Nr. 11/E	Gewicht g	Artikel-Nr. Steckglied Nr. 10/S	Gewicht g	Artikel-Nr. gekröpft Nr. 12/L ¹⁾	Gewicht g	Artikel-Nr. gekr. Doppel. Nr. 15/C ¹⁾	Gewicht g
08 B-1	105 660 03N	7	-	-	105 660 04N	10	105 660 05N	18
10 B-1	106 660 03N	13	-	-	106 660 04N	15	106 660 05N	31
12 B-1	107 660 03N	14	-	-	107 660 04N	25	107 660 05N	48
16 B-1	108 660 03N	65	-	-	108 660 04N	81	108 660 05N	140
20 B-1	-	-	109 660 02N	115	109 660 04N	145	109 660 05N	279
24 B-1	-	-	110 660 02N	286	110 660 04N	293	110 660 05N	580

¹⁾ Bei Kröpfung reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.