



GEKO

9002 ED-AA/SEBA

Bestellnummer 988619

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge
Kompressoren Pumpen Schutzgasschweißgeräte größere
Baumaschinen E-Schweißen. Ölmangel-Abschaltautomatik.
Volle Wechselstromleistung von 6000W über eine
32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE 16A-3ph. Steckdose
eine CEE 32A-1 ph. Steckdose eine Schuko-Steckdose.
Lastabhängige Drehzalregelung. Abschaltbare
Anlaufverstärkung.



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Asynchron
Elektrische Leistung (3~) cos ϕ 1,0	VA	9000
Elektrische Leistung (1~) cos ϕ 1,0	VA	6000
Spannung (3~)	V	400
Spannung (1~)	V	230
Strom (3~)	A	13
Maximaler Gesamtstrom (1~)	A	26
Strom (CEE 1~)	A	26
Strom (Schuko 1~)	A	16
Anlaufstrom	A 3~	30
Anlaufstrom	A 1~	55
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Motor-Typ		Briggs & Stratton 356447
Zylinder		2
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	2500/3150
Kraftstoffart		Benzin
Motorölfüllmenge	l	1.7
Motorleistung	kW	12.1
Kühlung	Motor / Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	l	10
Betriebszeit Halblast	h	3.8
Betriebszeit Volllast	h	2.2
Gewicht	kg	138
Abmessungen	mm	790 x 550 x 650
Schallleistungspegel	dB(A)	98
Schalldruckpegel	dB(A)	66

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904872	904872	Tankdeckel mit verschließbarer Lüftung 900601	900601
Funkfernstart 908257	908257	Universal Bordcomputer (UBC) 908254	908254
Syncro-Control-System SCS 908512	908512	Isometer 903715	903715
FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (3~) 904400	904400	Erdungsgarnitur 908250	908250
Wasserdichte Steckdosen 903052	903052	GW 308 988533	988533
Fahrgestell 988548	988548	Starterbatterie (mit Zusatztank 10l) 020316	020316
Starterbatterie (ohne Zusatztank 10l) 901067	901067	Verlastungseinrichtung 911643	911643
Lichtmast 908510	908510	Tragegriffe 900566	900566
Kanisterbetankungsset 988530	988530	Kraftstoffentnahmegesetz 915230	915230
Zusatztank 10l 900563	900563	Zusatztank 50l 923995	923995
Zusatztank 100l 923998	923998	Zusatztank 150l 923963	923963