



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 8201 Etagewagen



Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden open. 1 Vaste en 3 verstelbare etages van houten plaat, toplaag beukendecor. Etages variabel instelbaar, verdeling 100 mm. Draagvermogen per etage 90 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Totaal draagvermogen (kg) | 600 |
| Draagvermogen etage (kg) | 90 |
| laadvlak lengte (mm) | 1000 |
| laadvlak breedte (mm) | 600 |
| Totale lengte (mm) | 1169 |
| Totale breedte (mm) | 609 |
| Totale hoogte (mm) | 1552 |
| Etagehoogten (mm) | 269, 669, 1069, 1469 |
| Wielen | TPE |
| Wielmaat (mm) | 200 x 40 |
| Gewicht (kg) | 64 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Garantie (jaren) | 10 |
| Douanenummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976082011 |