

## Broszura informacyjna

**09 05 240**

### Szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu „Lineman's”

Model amerykański

DIN ISO 5746 ASME B107.20



- Duże przełożenie ułatwiające cięcie
- Optymalne przełożenie pozwala na użycie o 50% mniej siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami uniwersalnymi
- Masywne wykonanie do najwyższych obciążeń, uniwersalne zastosowanie
- Ergonomiczna rękojeść o zoptymalizowanym kształcie zapewnia doskonałe trzymanie ręką i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- Powierzchnie chwytające z uzębieniem krzyżowym zapewniają bardzo mocny i pewny chwyt
- Dodatkowa powierzchnia chwytająca z tyłu złącza umożliwia m.in. podważanie i dociskanie
- Do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

#### Ogólna

Nr art.	09 05 240
EAN	4003773087380
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	460 g
Wymiary	240 x 55 x 22 mm
Norma	DIN ISO 5746 ASME B107.20
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 4,6 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 3,0 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*