

Broszura informacyjna

92 11 03

Pinceta do pozycjonowania



- Ułatwia chwytanie, wkładanie i wyciąganie nawet najmniejszych, wydłużonych elementów
- Z powierzchniami chwytającymi o dopasowanych wymiarach, np. do pewnego i bezpiecznego pozycjonowania lub wyciągania delikatnych, zaokrąglonych lub prostokątnych elementów
- Dla technologii otworów przelotowych (THT) i technologii pin-in-hole (PIH)
- Antymagnetyczna dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami elektromagnetycznymi
- Stal nierdzewna



Ogólna	
Nr art.	92 11 03
	572.SA.B
EAN	4003773085553
Materiał	stal nierdzewna
Powierzchnie chwytające	Powierzchnie chwytające gładkie
Waga	24 g
Wymiary	122 x 10 x 14,5 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Powierzchnia	matowe
Wersja	prosta
Szerokość końcówki (A)	2,5 mm
Szerokość końcówki (B)	4 mm
Odporność na korozję	tak
Odporność na kwasy	bardzo dobry
Testowana ESD	nie
izolowane wg VDE	nie
Branże	Dla elektroników
Magnetyczna	niemagnetyzowalne (80%)

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych