


## Adapterwellen

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Vergütungsstahl.

#### Ausführung:

brüniert.

#### Hinweis:

Zur Einstellung der Einspannweite.

Lieferung mit Überwurfmutter.


Die Adapterwellen werden mit ihren seitlichen Bohrungen mit den Spannbacken verbunden.

In jedem 5-Achs-Spanner kompakt/KIPPflexX muss eine Adapterwelle montiert werden.

#### Zeichnungshinweis:

- 1) Einspannweite 20-72 mm, Adapterwelle 60 mm + Gewindespindel
- 2) Einspannweite 72-135 mm, Adapterwelle 60 mm + Verlängerungswelle 60 mm + Gewindespindel
- 3) Einspannweite 80-140 mm, Adapterwelle 120 mm + Gewindespindel
- 4) Einspannweite 140-200 mm, Adapterwelle 180 mm + Gewindespindel
- 5) Einspannweite 140-200 mm, Adapterwelle 120 mm + Verlängerungswelle 60 mm + Gewindespindel
- 6) Einspannweite 200-260 mm, Adapterwelle 180 mm + Verlängerungswelle 60 mm + Gewindespindel
- 7) Einspannweite 200-260 mm, Adapterwelle 120 mm + Verlängerungswelle 120 mm + Gewindespindel
- 8) Einspannweite 260-320 mm, Adapterwelle 180 mm + Verlängerungswelle 120 mm + Gewindespindel
- 9) Einspannweite 260-320 mm, Adapterwelle 120 mm + Verlängerungswelle 120 mm + Verlängerungswelle 60 mm + Gewindespindel
- 10) Einspannweite 320-380 mm, Adapterwelle 180 mm + Verlängerungswelle 120 mm + Verlängerungswelle 60 mm + Gewindespindel

### Zeichnungen



## Adapterwellen

### Artikelübersicht

| Bestellnummer | A   | D  | L1  | Spannbereich |
|---------------|-----|----|-----|--------------|
| K0991.060     | 56  | 38 | 74  | 20-80        |
| K0991.120     | 116 | 38 | 134 | 80-140       |
| K0991.180     | 176 | 38 | 194 | 140-200      |