

ENGEL

Lötpistolen für den universellen Einsatz

HSGM Heisschneide-Geräte und -Maschinen GmbH
 In der Rehbach 13
 D-65396 Walluf
 Tel:+49 (0) 6123-9978-0
 Fax:+49 (0) 6123-9978-40
 E-Mail: info@hsgm.com

ENGEL LÖTER TYP B 50 SET

- Netzunabhängig, mit aufladbaren Nickel-Metall-Hybrid-Batterien
- In 9 Sekunden lötbereit
- *) Bis zu 350 Lötstellen bei fortlaufenden Lötungen, mit Wärmeregulierung durch Ein- und Ausschalten
- Bis zu 100 Lötstellen mit jeweils erneuter Anheizung pro Lötstellenpaar
- Lötstellenbeleuchtung (wahlweise 1 oder 2 Lampen aufsteckbar)
- Aufladung über Nacht in ca. 8 Stunden, bzw. während den Arbeitspausen
- Ladekontroll-Anzeige eingebaut, ein Überladen ist nicht möglich
- Mit Einschaltsperrre gegen ungewolltes Einschalten
- Einschalt-Kontrollanzeige
- Lötspitzen-Temperatur ca. 350°C
- Lötspitze geschützt gegen Verschleiß und Oxydation
- Keine störenden Fremdspannung beim Löten
- Gewicht: 160g (SB-verpackt 510g, im Koffer 1095g).

*Neu!!!
Jetzt mit
Nickel-Metall-
Hybrid-Power!*




*) Erreichbar beim Löten von Anschlußdrähten 0,5mm Ø an elektronischen Bauteilen, ohne Nachladen der Batterien. Die Lötstellenbeleuchtung reduziert die Lötleistung um ca. 7% pro Beleuchtungskörper. Die Summe der Einschaltzeit pro Batterieladung beträgt ca. 13 Minuten.



Inhalt:

1 ENGEL-Löter	Typ B 50 A
1 Lötspitze	Typ B 50 D
1 Lötspitze	Typ B 50 H
1 Lötspitze	Typ B 50 G
1 Rolle Lötzinn ca. 4g	
1 Lötspitzenführung	Typ B 50 T
2 Beleuchtungskörper	Typ B 50 E
1 Reinigungsschwamm	Typ B 50 R
1 Ladegerät	Typ B 50 L
1 Schraubendreher	
1 Bedienungsanleitung	
1 Kartonverpackung (Werkzeugkoffer optional)	



Zubehör:

Ladekabel B 50 K

- Zum Aufladen des ENGEL-Lötters B50 SET an 12V Gleichspannung
- Der Stecker des Ladekabels ist für alle in Kraftfahrzeugen und Booten üblichen Niederspannungs-Steckbuchsen sowie für Zigarettenanzünderfassung, mit Minuspol an Masse, passend.
- Durch den geringen Ladestrom von 0,15A wird die Fahrzeugbatterie während einer 8-stündigen Aufladung auch bei abgeschaltetem Motor nur unwesentlich entladen.



Service-Box B 50 B

- Zur sichern Aufbewahrung des ENGEL-Lötters B 50 SET in der Werkzeugtasche
- Als geschützte Ablage des ENGEL-Lötters B 50 SET während des Aufladens in Kraftfahrzeugen und Booten.
- Das unentbehrliche, bruchfeste Etui mit dem praktischen Sicherheitsverschluß.
- Lötgerät, Lötspitze, Schraubendreher und Reinigungsschwamm haben in der Service-Box ihren festen Platz.



Ersatzlötspitzen und Ersatzteile für ENGEL-LÖTER Modelle B50Set:



Dauerlötspitze
Typ B50H
für Lötarbeiten bis 1,5 mm²



Beleuchtung
Typ B50M



Dauerlötspitze
Typ B50D
für Lötarbeiten bis 2,5 mm²



Lötspitzenführung
Typ B50T



Dauerlötspitze
Typ B50G
für Lötarbeiten bis 6 mm²



Reinigungsschwamm
Typ B50R



Beleuchtungskörper
Typ B50E



Ladegerät Typ B50L
Netzspannung:
AC 230V-50Hz
Abmessungen:
87x60x50 mm