WSM

Fahrradüberdachung

Höhe x Breite x Tiefe 2290 x 2090 x 2180 mm, Dach aus Polycarbonat, Gestell aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL9002 Grauweiß



Artikelnummer: 215276

WSM Fahrradüberdachung

Fahrradüberdachung

- Höhe x Breite x Tiefe 2290 x 2090 x 2180 mm
- Schneelast 93 kg/m²
- Dach aus Polycarbonat
- Gestell aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL9002 Grauweiß
- Nutzung einseitig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details				
Außeneinrichtung	Überdachung	Farbe Dach	transparent	
Überdachungstyp	Fahrradüberdachung	Material Gestell	Stahl	
Höhe	2290 mm	Oberfläche Gestell	verzinkt // beschichtet	
Breite	2090 mm	Farbe Gestell	grauweiß // RAL9002	
Tiefe	2180 mm	Farbe Ausführung	grauweiß // RAL9002	
Nutzung	einseitig	Anlieferung	zerlegt	
Schneelast	93 kg/m²	Gewicht	250 kg	
Material Dach	Polycarbonat			

Zubehör

240185	1	Seitenwand für Fahrradüberdachung, Anbau rechts, Wand aus Polycarbonat in transparent, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
240186		Seitenwand für Fahrradüberdachung, Anbau links, Wand aus Polycarbonat in transparent, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch			
202021	1	Müllsack, Inhalt 120 I, Aus 60 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1100 x 700 mm, In blau	
202835	1	Greifboy, Greifspitze aus Kunststoff, Greif-Öffnung 105 mm, Länge 1050 mm, aus Aluminium, eloxiert	
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub	
306339		Drahtgitter-Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 27 I, Höhe 430 mm, zur Befestigung am Pfosten oder an der Wand, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Bodenkonstruktion geschlossen	
369088		Mülltonne, Inhalt 120 I, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung	