

## WSM

### Fahrradüberdachung

Höhe x Breite x Tiefe 2290 x 2090 x 2180 mm, Dach aus Polycarbonat, Gestell aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL9002 Grauweiß

Artikelnummer: 215276



### WSM Fahrradüberdachung



Fahrradüberdachung

- Höhe x Breite x Tiefe 2290 x 2090 x 2180 mm
- Schneelast 93 kg/m<sup>2</sup>
- Dach aus Polycarbonat
- Gestell aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL9002 Grauweiß
- Nutzung einseitig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt






### Technische Details

|                  |                      |                    |                         |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Außeneinrichtung | Überdachung          | Farbe Dach         | transparent             |
| Überdachungstyp  | Fahrradüberdachung   | Material Gestell   | Stahl                   |
| Höhe             | 2290 mm              | Oberfläche Gestell | verzinkt // beschichtet |
| Breite           | 2090 mm              | Farbe Gestell      | grauweiß // RAL9002     |
| Tiefe            | 2180 mm              | Farbe Ausführung   | grauweiß // RAL9002     |
| Nutzung          | einseitig            | Anlieferung        | zerlegt                 |
| Schneelast       | 93 kg/m <sup>2</sup> | Gewicht            | 250 kg                  |
| Material Dach    | Polycarbonat         |                    |                         |

### Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 240185 |  | Seitenwand für Fahrradüberdachung, Anbau rechts, Wand aus Polycarbonat in transparent, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 240186 |  | Seitenwand für Fahrradüberdachung, Anbau links, Wand aus Polycarbonat in transparent, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |

### Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 202021 |  | Müllsack, Inhalt 120 l, Aus 60 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1100 x 700 mm, In blau  |
| 202835 |  | Greifboy, Greifspitze aus Kunststoff, Greif-Öffnung 105 mm, Länge 1050 mm, aus Aluminium, eloxiert   |
| 224764 |  | Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub  |
| 306339 |  | Drahtgitter-Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 27 l, Höhe 430 mm, zur Befestigung am Pfosten oder an der Wand, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Bodenkonstruktion geschlossen |
| 369088 |  | Mülltonne, Inhalt 120 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung                             |