

VARIOfit Paletten-Aufsatzrahmen

Drahtgitterwände, Wandkonstruktion
Drahtgitter, Auflast 1000 kg, Für
Palettenmaß Länge x Breite 1200 x
1000 mm, Nutzhöhe 800 mm,
Rahmen mit Lackierung in RAL5012
Lichtblau

Artikelnummer: 305416



VARIOfit



VARIOfit Paletten-Gitteraufsatz mit Klappe

Paletten-Aufsatzrahmen

- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Drahtgitterwände
- Maschenweite 100 x 100 mm
- Wandkonstruktion Drahtgitter
- Auflast 1000 kg
- Höhe x Länge x Breite 800 x 1200 x 1000 mm
- Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm
- Nutzhöhe 800 mm
- 4-fach stapelbar
- Rahmen mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Technische Details

Verpackungstyp	Paletten-Aufsatzrahmen	faltbar	nein
Höhe	800 mm	stapelbar	ja
Nutzhöhe	800 mm	Maschenweite	100 mm
Länge	1200 mm	Material Wand	Drahtgitter

Breite	1000 mm	Wand Ausstattung	Klappe
Auflast	1000 kg	Oberfläche	lackiert
für Palettenmaße	1200 x 1000 mm	Farbe	blau // RAL5012
Material	Stahl	Gewicht	35 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
528957		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 315 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau