

Hyper A LP




Standardausrüstung:

- 3.700.0036 Pistole M22 - 3/8.



- 6.002.0322 Lanze M22.



- 5.012.0401 Hochdruckdüsen-Satz (Modell 1311 LP)
- 5.012.0281 Hochdruckdüsen-Satz (Modell 1510 LP)



- 6.608.0040 ROTOX-Kopf



- 4.618.0049 Hochdruckschlauch 8 m



- Netzkabel 5 m

T.S. Total Stop

Ausgestattet mit:

- 4-poligem Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz.
- Drei keramikbeschichteten Kolben, linearem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl.
- Eingebautem Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung.
- Druckregler
- Manometer in Glycerinbad.
- Zubehörhalter.
- Schlauchhalter
- Ergonomischem Griff.

	Hyper A 1311 LP	Hyper A 1510 LP
Art.-Nr.:	8.665.0017	8.665.0022
Betriebsdruck/max.	130/150 bar -1885/2175 psi	150/160 bar -2175/2320 psi
Durchsatz	660 l/h -2,90 GPM	600 l/h -2,64 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	2900W - 230V~50Hz 1 ph	2900W - 230V~50Hz 1 ph
Motorpumpen-Typ/U/min	MP3/1450 U/min	MP3/1450 U/min
Max. Wasser-Eintrittstemperatur	40 °C	40 °C
Abmessung/Gewicht	59x37x87cm / 28 Kg - 61 lbs	59x37x87cm / 28 Kg - 61 lbs