

Kupferlackdraht **CUL 500/0,40**



Abbildung zeigt CUL 100/0,22

Vorteile

Isolierlackbasis min. Polyurethan, mod.

Grad 1

TJ min. 155 °C

Lötbar

Anwendungen

Kupferlackdraht zur Herstellung von Spulen und Wicklungen sowie für den allgemeinen Laborbedarf. Bitte die einschlägigen Normen beachten.

Zulassungen



Kupferlackdraht CUL 500/0,40

Typ

CUL 500/0,40

Typ

CUL 500/0,40



Elektrische Daten



Mechanische Daten

Betriebsdaten

Strombelastung

0,45 A

Umwelt

Dauerwärmebeständigkeit

155 °C (CLF)

Isolierlackbasis

min. Polyurethan, mod.

Verzinnbarkeit

>350 °C

Maße und Gewichte

Drahtdurchmesser

0,40 mm

Länge m (min.)

345

Gewicht

0,50 kg

Änderungen vorbehalten.