

fetra Schrankwagen GREY EDITION

Traglast 750 kg, mit 5 Etage(n),
Plattform aus Holz, Ladefläche
Länge x Breite 1200 x 780 mm, 4
Wände (Drahtgitter), Gestell in
RAL7016 Anthrazitgrau, mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 215394



fetra
Transportgeräte



fetra Schrankwagen GREY EDITION

mit Gitterwänden

Schrankwagen

- Traglast 750 kg
- mit 5 Etage(n)
- Plattform aus Holz
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 780 mm
- 4 Wände (Drahtgitter)
- verschließbar mit Treibriegel-Verschluss und Zylinderschloss
- Gestell in RAL7016 Anthrazitgrau
- geschweißte Stahlrohrkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1792 x 1370 x 845 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern

- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Schranksausführung	mit Türen
Wagentyp	Schrankswagen	Schiebebügel	1 Stück
Material	Stahlrohr	Schließsystem	Treibriegel-Verschluss und Zylinderschloss
Traglast	750 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1200 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	780 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	1792 mm	Rad-Ø	200 mm
Länge	1370 mm	Radlager	Präzisions-Rillenkugellager
Breite	845 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagen Anzahl	5 Stück	Farbe	anthrazitgrau // RAL7016
Etagenausrichtung	gerade	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Plattform	Holz	Garantie	10 Jahre
Wandtyp	Gitterwände	Gewicht	175 kg
Aufbauten	4 Wände (Drahtgitter)		

Zubehör

215342	·	Einlegeboden für Schrankwagen, Länge x Breite 1200 x 780 mm, aus Stahl in Dekor RAL7016 Anthrazitgrau
--------	---	---