



## Allgemeine Informationen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Materialnummer | 93076           |
| Type           | Tischleuchte    |
| Produktsegment | Wohnraumleuchte |
| Thema          | Office          |

## Abmessungen

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Artikel Höhe (in mm)        | 320            |
| Artikel Durchmesser (in mm) | 125            |
| Nettogewicht (in kg)        | 0,52 Kilogramm |
| Sockel Durchmesser (in mm)  | 125            |

## Material & Farbe

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Kunststoff, Stahl |
| Gehäusefarbe    | schwarz, chrom    |

## Funktionalität

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Schalterart | Wippschalter+Stecktrafo |
| Funktion    | LED nicht tauschbar     |
| Batterie    | Nein                    |

## Technische Informationen

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Schutzart        | IP20           |
| Schutzklasse     | 2              |
| Netzspannung     | 220-240V, 50Hz |
| Betriebsspannung | 5,0V           |
| Dimmbar          | Nein           |
| max. Wattage (1) | 2,5W           |

## Leuchtmittel 1

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Fassungsart (1)                      | LED  |
| Leuchtmitteltyp (1)                  | LED  |
| Leuchtmittel                         | im Lieferumfang enthalten                                      |
| Kelvin Gesamt                        | 3000K  |
| Lichtfarbe Gesamt                    | WARM WHITE   |
| Nennlebensdauer (in h)               | 25000  |
| Zahl der Schaltzyklen                | 15000  |
| Energieeffizienzklasse (EEL)         | F  |
| Dimmbar                              | Nein   |
| Info Tauschbarkeit LM/Platine/Driver | Driver tauschbar durch Endkunden, LED tauschbar durch Fachmann |
| Bemessungsleistung (0,1W Präzision)  | 2,3  |
| Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM)        | <6   |

