



Handgereedschap voor metalen bundelbanden MBT-serie

MK9SST tot bandbreedte 16 mm

De MK9SST is samengesteld uit heavy duty onderdelen zodat optimale prestaties gegarandeerd zijn. Met deze tang zijn MBT-bundelbanden met en maximale breedte van 16 mm te verwerken. Het gereedschap is dan ook geschikt voor gebruik onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden zoals aan boord van schepen, off-shore, delfstofwinning en energieopwekking.

Hoofdkenmerken

- glasvezelversterkte kunststof behuizing
- ergonomisch ontwerp
- gecontroleerd aanspannen en automatisch vlak afsnijden
- traploze instelling spankracht gecombineerd met tweetraps snelverstelling
- reservemesjes separaat leverbaar



MK9SST.

TYPE	Productbeschrijving	Bandbreedte max.	Bundelband dikte	Gewicht	Artikelnr.
MK9SST	MK9SST	16,0	0,5	0,60 kg	110-95000
SP MK9SST replacement blade	Reservemes MK9SST	-	-	0,01 kg	110-95273

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Pneumatisch verwerkinggereedschap, kunststof behuizing

MK9PSST tot bandbreedte 16 mm

De MK9 Pneumatic Stainless Steel Tool (MK9PSST) is vervaardigd uit heavy-duty componenten, zodat de tool optimaal presteert onder zware omstandigheden. De tool is ontwikkeld om RVS-bundelbanden uit de MBT-serie (Metall Ball Tie Series) met een maximale breedte van 16 mm te verwerken.

Hoofdkenmerken

- unieke prestaties, met name reproduceerbaarheid en accuratesse
- laag onderhoudsinterval
- verbeterde persluchtaansluiting voor sneller aanspannen
- kortere cyclustijd, resulterend in hoge verwerkingssnelheid
- ergonomisch ontwerp
- automatisch uitwerpen van afgesneden bandeinde
- geschikt voor metalen bundelbanden uit de MBT-serie met een maximale breedte van 16 mm
- perslucht met een druk tussen 3 en 6 bar
- ring voor montage aan balancer



MK9PSST.

Persluchttoevoer	niet gesmeerd / gesmeerd
Luchtdruk (min.)	3 Bar
Luchtdruk (max.)	6 Bar
Binnendiameter aansluitslang	4,0 mm
L x H x B	ca. 280 x 200 x 55 mm



TYPE	Productbeschrijving	Bandbreedte max.	Bundelband dikte	Gewicht	Artikelnr.
MK9PSST	MK9PSST	16,0	0,5	0,91 kg	110-95350
SP MK9PSST replacement blade	Reservemes MK9PSST	-	-	0,01 kg	110-95307
SP lock cap tensioning knob	Verstelbeveiligingskap	-	-	0,01 kg	110-07200

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.