

Produkt-Spezifikation	
Lieferant: ZVG Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG, Urbacher Str. 4 + 5, 53842 Troisdorf Tel. (0 22 41) 4 84-0 / Fax. (0 22 41) 4 84-29 / e-Mail: info@zvg-troisdorf.de / Homepage: www.zvg-troisdorf.de	
Qualität: Putzrollen ZVG 11434 blau 3 x 20 g/m²	
3-lagig	
I. Eintragsvorschriften a) Papierrohstoffe eine Mischung aus verschiedenen Altpapieren; (z. B. bunte Akten) b) Hilfsstoffe für Farbe Coating Deinking Entschäumen Naßfestigkeit Flächenverleimung Endblattverleimung Pickupverleimung Änderungen vorbehalten!	IV. Qualitätsprüfung Flächengewicht (g/m ²): 60 g/m ² +/- 2,4 g/m ² Meßstreifen: 100 mm lang / 50 mm breit 3-lagig Bruchlast längs: 1000 N/m Min. 750 N/m Bruchlast quer: 400 N/m Min. 300 N/m Bruchlast naß längs: 150 N/m Min. 113 N/m Bruchlast naß quer: 90 N/m Min. 67 N/m Wasseraufnahme: 6,5 g/g Min. 5,5 g/g Wasseraufnahme-Geschwindigkeit: Max. 13 sek Farbe: blau Aufheller: positiv Prüfmethode: Flächengewicht nach DIN EN12625-6 Bruchlast nach DIN EN12625-4 Bruchlast-Naß nach DIN EN12625-5 Wasseraufnahme nach DIN EN12625-8 Wasseraufnahme-Geschwindigkeit nach EDANA 150.4-99
II. Ausrüstung Abrisse: 1000 Blattlänge: 38 cm Breite: 22 cm Rollendurchmesser: ca. 39 cm Hülsendurchmesser: 70 mm Laufmeter: 380 lfm Prägung: Volumenprägung (Punkt zu Punkt) verleimt Lagenzahl: 3 Gewicht pro VE: ca. 10,138 kg	
III. Verpackung 2 Rollen / Pack; pro Pack ein Etikett; 27 VE pro Europalette; 3 VE pro Lage; 9 Lagen pro Palette;	
Bemerkungen: Die benötigten chemischen Produkte werden nach der 36. Empfehlung des BFR (Bundesinstitut für Risikobewertung) für Papier, Karton und Pappe für den Lebensmittelkontakt angewandt. Sie sind lebensmittelrechtlich unbedenklich. Weiterhin produzieren wir nach den Grundsätzen von DIN EN ISO 9001:2000 (Qualitätsmanagement) und DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement).	
Erstellt am: 16.03.2007	

EAN: 4026899000866 Zolltarif-Nr.: 48182091 Ursprungsland: Deutschland 23.04.2024