

## Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich  
DIN 46342, Teil 1

## Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon  
DIN 46342, partie 1

## Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector  
DIN 46342, part 1

# 2,8 mm

Werkstoff:

BZ = Bronze  
MS = Messing

Matière:

BZ = bronze  
MS = laiton

Material:

BZ = bronze  
MS = brass

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)  
ag = versilbert (1)  
au = vergoldet (2)  
sn = verzinkt (8)

Traitements de surface: Code

bl = brut (0)  
ag = argenté (1)  
au = doré (2)  
sn = étamé (8)

Surface-plating: Code


bl = clean (0)  
ag = silver-plated (1)  
au = gold-plated (2)  
sn = tin-plated (8)

**Bestellbeispiel:**  
**Exemple de commande:**  
**Example of order:**

**378005.68** lose / en vrac / in bulk  
(3780/0.5 MS sn)

magaziniert / emmagasiné / wired


**0378005.68**  
(03780/0.5 MS sn)




lose  
en vrac  
in bulk



magaziniert  
emmagasiné  
wired



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	<b>3775W05.6( ) MS</b>	<b>03775W05.6( ) MS</b>	<b>378005.2( ) BZ 378005.6( ) MS</b>	<b>0378005.2( ) BZ 0378005.6( ) MS</b>	<b>3775K.6( ) MS</b>	<b>03775K.6( ) MS</b>	<b>3779T.6( ) MS</b>
Print Bohrung Trou Hole	Ø 0.8	Ø 0.8	Ø 0.9	Ø 0.9	Ø 1	Ø 1	Ø 1
	T 1.8	T 1.8	T 3.8	T 3.8	T 1.3	T 1.3	T 2.8
	L 11.3	L 11.3	L 6.7	L 6.7	L 7.8	L 7.8	L 6.7
	L1 13.1	L1 13.1	L1 10.5	L1 10.5	L1 18.8	L1 18.8	L1 9.5
	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 3.6	B1 3.6	B1 2.8
	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8
	D 1	D 1	D 1.4	D 1.4	D 1.3	D 1.3	D 1.4
	B 0.8	B 0.8	B 1	B 1	B 1	B 1	B 1
	S 0.5	S 0.5	S 0.5	S 0.5	S 0.5	S 0.5	S 0.8
Stand.-Packg.	2000	4800	2000	4800	2000	4800	2000
Werkzeuge Outils / Tools	<b>1035/17</b>	<b>1041W05</b>	<b>1035/13</b>	<b>104105</b>	<b>1035/17</b>	<b>1048K</b>	<b>1035/16</b>



Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	<b>03779T.6( ) MS</b>	<b>378008.2( ) BZ 378008.6( ) MS</b>	<b>0378008.2( ) BZ 0378008.6( ) MS</b>	<b>3780B08.6( ) MS</b>	<b>03780B08.6( ) MS</b>	<b>3779S.6( ) MS</b>	<b>03779S.6( ) MS</b>
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1	Ø 1.1	Ø 1.1
	T 2.8	T 3.8	T 3.8	T 3.8	T 3.8	T 2	T 2
	L 6.7	L 6.7	L 6.7	L 6.7	L 6.7	L 10	L 10
	L1 9.5	L1 10.5	L1 10.5	L1 10.5	L1 10.5	L1 12	L1 12
	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8	B1 2.8
	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8	B2 2.8
	D 1.4	D 1.4	D 1.4	D 1.5	D 1.5	D 1.4	D 1.4
	B 1	B 1	B 1	B 1	B 1	B 1	B 1
	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8	S 0.8
Stand.-Packg.	5000	2000	5000	2000	5000	2000	5000
Werkzeuge Outils / Tools	<b>104108</b>	<b>1035/16</b>	<b>104108</b>	<b>1035/16</b>	<b>104108</b>	<b>1035/16</b>	<b>104708</b>