

# SISTA

Technisches Merkblatt

Ausgabe 17.02.2022

Seitenanzahl 4

## Bad & Küche SPENDER

### Neutralvernetzendes Silikon - WEISS

#### EIGENSCHAFTEN

- Neutralvernetzendes Silikon
- Geruchsneutral
- Schimmelresistent ausgestattet
- Exzellente UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit

#### EINSATZBEREICHE

Für die Anwendung im Bad, Anschluss-, Dehnungs-, Eckfugen im Sanitärbereich und in der Küche:

- Wannen / Duschtassen / WC / Arbeitsplatten / Bodenfliesen
- Glas, Fliesen, Keramik, Emaille
- Aluminium, Stahl, V2A Stahl
- Holz (un-/ lackiert)
- Polycarbonat Platten, Hart-PVC
- Klinker, Stein, Beton
- Poröse Materialien

Nicht geeignet für:

Teflon® (PTFE), Naturstein, Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), Acrylkunststoffe (PMMA), sowie ungeeignet für direkten Lebensmittelkontakt oder die Anwendung bei Strukturverglasungen u.Ä..

#### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die Fugenflanken müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Alten Dichtstoff, andere Rückstände und Verunreinigungen, sowie Schimmel restlos entfernen. Zur Erzielung optisch einwandfreier Fugen empfehlen wir das Abkleben der Fugenränder mit einem geeigneten Klebeband, welches unmittelbar nach der Versiegelung wieder entfernt wird.

Bei konstruktiver Fugenausbildung auf ausreichende Fugendimensionierung achten und zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung, geschlossenzelliges Hinterfüllmaterial z. B. Sista Fugen Füllprofil in die Fuge einbringen.

Die Verträglichkeit zu anderen Dichtstoffen SISTA Bad & Küche ist zu prüfen, besonders bei der Fugensanierung.



## VERARBEITUNG

### SPENDER

- 1.) Entfernen der Sicherheitslasche unten an der Dosierspitze
- 2.) Drehen gegen den Uhrzeigersinn um (90°C)
- 3.) Dosierung durch sanftes runterdrücken der Hebel
- 4.) Nach Gebrauch Dosierspitze um (90°C) zurückdrehen
- 5.) Zum Schutz vor Austrocknung rote Kappe wieder auf die Dosierspitze setzen

### GLÄTTEN

Den Dichtstoff sofort nach dem Ausspritzen mit einem geeigneten Werkzeug z. B. Sista Fugenglätter-Set glätten. Hierzu kann das Glätt-Werkzeug mit Glättmittel (max. 5%igen Seifenlösung) leicht befeuchtet und die Fuge anschließend abgezogen werden.

Bis zur Ausbildung einer belastbaren Haut die Fuge vor Wassereinwirkung (z. B. Regen) schützen. Spritz- und Duschwasserfest nach ca. 12 – 24 Stunden (klimaabhängig). Belastbar nach ca. 3 Tagen (klimaabhängig)

## REINIGUNG

Frisches und noch nicht abgebandenes Sista Silikon kann mit Spiritus entfernt werden. Gleiches gilt für die Reinigung der Werkzeuge. Ausgehärteter Dichtstoff kann nur mechanisch mit Hilfe eines geeigneten Werkzeugs z. B. Sista Fugenhai oder durch Einsatz eines Silikonentferners z. B. Pattex Silikon Entferner entfernt werden.

## EXTERNE PRÜFUNGEN

Das Silikon wurde von der Firma Anios mit 5 typischen Desinfektions- und Reinigungsmitteln für Kühl-/Reinigungsräume getestet (Surfanios Premium, Bacteranios SF, Anioxy-spore twin IP sterile concentrate, Anios H2O2 6% IP sterile und SurfSAFE Premium) mit dem Ergebnis, dass beide Formeln kompatibel sind.

Die Kompatibilität des Wasserstoffperoxiddampfes für Kühl-/Reinräume von diesem Silikon wurde von Bioquell getestet mit dem Ergebnis, dass beide Formeln die 10 Zyklen à 8 gr/m<sup>3</sup> und die 10 Zyklen à 10 gr/m<sup>3</sup> bestanden haben.

Dieses Silikon (in weiß, grau und schwarz) wurden von Ianesco getestet mit dem Ergebnis, dass alle 3 getesteten Farben von 17BS die Migrationstests (in Wasser, in Ethanol, in Pflanzenöl), die spezifische Migration von Zinn, die Restperoxide, die freien flüchtigen organischen Substanzen und die Extraktion in Wasser (nach 7 und 9 Stunden) bestanden haben.

Dieses SISTA Silikon sind vom Hygiene Institut geprüft und erfüllen die Anforderungen an das mikrobielle Stoffwechselfpotential nach VDI 6022, Blatt 1 und sind für den Einsatz in Reinräumen nach VDI 2083, Blatt 18 geeignet.

## BITTE BEACHTEN

Die Fugen müssen regelmäßig gesäubert und gewartet werden. Achten Sie auf eine gute und regelmäßige Luftzirkulation im Raum, in dem das Dichtmittel aufgetragen wird.

Die Aushärtungsgeschwindigkeit ist von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und dem Fugenquerschnitt abhängig. Bei niedriger Temperatur, niedriger Luftfeuchtigkeit oder großen Fugenquerschnitten sind längere Aushärtungszeiten zu berücksichtigen. Dichtstoff während der Aushärtung nicht stark mechanisch belasten. Eine Anwendung auf empfindlichen Oberflächen (z.B. Spiegeln) muss im Vorfeld, durch ein Untergrundprüfung getestet werden.

Sista Bad & Küche ist geeignet für die Anwendung in der Küche, sofern die Fuge nicht mit Lebensmitteln in Kontakt kommt.

Sista Bad & Küche darf nicht mit der Zwischenschicht aus Sicherheitsglas, Verbundglas, Isolierglas in Berührung kommen oder für Strukturverglasungen verwendet werden. Sista Bad & Küche ist nicht geeignet für Fugen, die stark begangen oder befahren werden, zum Abdichten von Schwimmbecken oder für den permanenten Wasserkontakt. Sista Bad & Küche Silikon darf nicht für die Versiegelung von Aquarien verwendet werden. Ebenso darf Sista Silikon nicht auf Materialien eingesetzt werden, die mit der Zeit Inhaltsstoffe oder Spaltprodukte freisetzen können (z.B. Isolier- oder Schwarzanstriche, Butyldichtstoffe oder EPDM-Kautschuke). Der Dichtstoff ist nicht geeignet für die Anwendung auf Naturstein, Teflon® (PTFE), Naturstein, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Acrylkunststoffe (PMMA) u.Ä.. Die Farbpaspel auf der Kartusche oder dem Spender kann drucktechnisch abweisen.

## LAGERUNG

Gut verschlossen, trocken, kühl und frostfrei lagern. Bei kühler und trockener Lagerung ist Sista Bad & Küche im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 18 Monate verarbeitbar. Mindesthaltbarkeitsdatum: Siehe Kartuschenaufdruck.

## VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
SBKWS	100 ml

## SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) erhältlich. Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



## ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

## TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Silikon, neutralvernetzend
Konsistenz:	Pastös
Farbe:	weiß
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 Grad bis + 40 Grad
Temperaturbeständigkeit:	- 50 Grad bis + 150 Grad
Hautbildung:	Ca. 15 - 20 Minuten
Durchtrocknung:	Ca. 3mm / Tag
Bewegungsvermögen:	Ca. 25%
Maximale Fugenbreite:	30mm
Mindesthaltbarkeit:	18 Monate, ungeöffnet, bei kühler und trockener Lagerung

Teflon® (Marke der Chemours / DuPont)

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
 Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf  
 Tel. +49 (0) 211/ 797-5800  
[www.sista.de](http://www.sista.de)

Henkel & Cie. AG  
 Salinenstrasse 61  
 CH-4133 Pratteln1  
 Tel.: 061 825 7000  
[www.sista.ch](http://www.sista.ch)