

META

rayonnage à palettes - rayonnage départ MULTIPAL

hauteur x largeur x profondeur 3300 x 1825 x 1100 mm, charge max. par tablette 2230 kg, 2 niveaux avec traverses, 6 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 1100 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 221046



Das Lagersystem




META Ray. à palettes MULTIPAL

Rayonnage de départ

rayonnage à palettes - rayonnage départ

- hauteur x largeur x profondeur 3300 x 1825 x 1100 mm
- charge maximale par élément 4460 kg
- charge max. par tablette 2230 kg
- largeur du compartiment 1800 mm











- 2 niveaux avec traverses
- réglable au pas de 50 mm
- 6 emplacements (lisse incl.)
- entreposage longitudinal
- force par palette 1100 kg
- grande stabilité grâce aux profilés en caisson fermés
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles avec ancrage au sol et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (21)





Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| type de meuble | rayonnage | stabilité des tablettes / niveau | profilés en caisson fermés |
| type de rayonnage | rayonnage à palettes | tablette réglable au pas | 50 mm |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | largeur de compartiment | 1800 mm |
| matériau | acier | surface de montant | galvanisé |
| hauteur | 3300 mm | surface de traverses | finition peinture époxy |
| largeur | 1825 mm | alignement angle d'installation | droit |
| profondeur | 1100 mm | couleur traverse | orangé rouge // RAL2001 |
| charge maxi par tablette | 2230 kg | exécution couleur | orangé rouge/galvanisé // RAL2001 |
| charge maxi par élément | 4460 kg | volume de livraison | rayonnage de base avec 2 échelles avec ancrage au sol et plateaux conf. à l'offre |
| emplacement | 6 pièce | livraison | démonté |
| niveaux de stockage | 3 pièce | garantie | 5 années |
| entreposage | longitudinal | conseil d'utilisation charge max | des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément |
| utilisation | unilatéral | certification RAL-RG | RAL-RG 614/1 (21) |
| nombre de tablettes/niveaux | 2 pièce | Poids | 92,8784 kg |
| type de soubassement | traverses | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| |  | anti-corrosion |
| 221023 |  | traverses longitudinales pour rayonnage à palettes, longueur 1825 mm, charge max./élément 13600 kg, force par paire en combinaison avec le type de cadre 1 / type de cadre 2 2700 / 2750 kg, 2 emplacements pour stockage longitudinal, entreposage longitudinal, traverses galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL2001 orangé rouge |
| 223686 |  | rayonnage à palettes - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3300 x 1910 x 1100 mm, charge max. par tablette 2230 kg, 2 niveaux avec traverses, 6 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, force par palette 1000 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge |
| 691499 |  | protection anti-collision, convient pour le intérieur, profil en L, hauteur 400 mm, en acier, coloris jaune/noir, à cheviller |
| 691863 |  | support angulaire pour rayonnage à palettes, profondeur 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 250 kg, avec butée d'arrêt, en acier avec laquage en RAL2001 orangé rouge |
| 736815 |  | supports transversaux pour rayonnage à palettes, profondeur 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 400 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge |
| 736826 |  | pièce intermédiaire pour rayonnage double, longueur 200 mm |
| 767615 |  | supports transversaux pour rayonnage à palettes, profondeur 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 1100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213058 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm |
| 216175 |  | caisse carton pliante pour palettes, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 1040 x 620 x 510 mm, Pour colis jusqu'à 500 kg |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 991754 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |