

# MASCOT® Pittsburgh

MASCOT® INDUSTRY | Hose | 10579-442-18

M

## Farben



## Beschreibung



Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.

Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.

Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche.

Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.

Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.

Mehr Infos

Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar. Kontrastnähte.

## Größen

Schrittlänge und Größe: 76 cm: C 46-C 56 • 82 cm: C 42-C 68 • 90 cm: C 42-C 66

Größe	Bundweite	Notiz
82 C 42	68 cm	
82 C 43	70,5 cm	
82 C 44	73 cm	
82 C 45	75,5 cm	
82 C 46	78 cm	
82 C 47	80,5 cm	
82 C 48	83 cm	
82 C 49	85,5 cm	
82 C 50	88 cm	
82 C 51	90,5 cm	
82 C 52	93 cm	
82 C 54	98 cm	
82 C 56	103 cm	
82 C 58	108 cm	
82 C 60	113 cm	
82 C 62	118 cm	Schrittlänge 82 cm.
82 C 64	123 cm	
82 C 66	128 cm	
82 C 68	133 cm	Schrittlänge 82 cm.
90 C 42	68 cm	
-90 C 62	-118 cm	Schrittlänge 90 cm. Größe C 42 - C 45 und C 64 - C 66 so lange der Vorrat reicht.
90 C 64	123 cm	
-90 C 66	-128 cm	Schrittlänge 90 cm. Größe C 42 - C 45 und C 64 - C 66 so lange der Vorrat reicht.
76 C 46	78 cm	
-76 C 56	-103 cm	Schrittlänge 76 cm. Nur in Größe C 46 - C 56 erhältlich.

Maßtabelle anzeigen

## Material

65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m<sup>2</sup>

## Pflegeanweisungen/Infos



Twill. Industriewäsche-Kategorie A1

Vorbehaltlich Produktänderungen.



Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert.