

**Artikelnummer:** 92879

**Kurzbeschreibung:** KONISCHE Mehrwegbehälter  
KMB DH642, mit Deckel, 74 l

**Langbeschreibung:** Diese Behälter überzeugen durch ihre vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten im Bereich der Kommissionierung und fördertechischer Anwendungen. Die Behälter sind die optimale Alternative zu beschädigungsanfälligen Kartonagen oder Folienverpackungen und schonen dabei durch ihr Mehrwegsystem unsere Umwelt und natürliche Ressourcen. Ausserdem können die Behälter im Leerzustand ineinander gestapelt werden und

sparen so bis zu 75 % Transportvolumen. Temperaturbeständig von -20-° bis +80-° Material: Polypropylen[BR]Typ KMB B[BR]mit Stapelbügel[BR]Konische Behälterform und optimale Stapelfähigkeit sind keine Gegensätze, wie die KMB-Behälter mit Stapelbügel eindrucksvoll beweisen. leicht bedienbare Bügel passgenaues Anliegen der Bügel im ein- und ausgeklappten Zustand keine Einschränkung des Nutzvolumens Bügel einzeln austauschbar Innenmasse: L 500 x B 330 x H 407 mm Aussenmasse L 607 x B 399 x H 423 mm[BR]Typ KMB DH[BR]mit Klappdeckel[BR]In dieser Variante mit zweigeteiltem, anscharniertem, also unverlierbarem Klappdeckel, ist Ihre Ware bestens vor Verschmutzung geschützt. Durch den Deckel sind die Boxen auch mit unterschiedlichen Grundmassen stapelbar. Beim Ineinanderverschachteln klappen die Deckel eng anliegend nach aussen. In geschlossenem Zustand in verschiedenen Grundmassen und Höhen stapelfähig hervorragender Schutz der Inhalte vor Verschmutzung verschliessbar oder verplombbar Deckel mit Scharnieren einzeln austauschbar Innenmasse: L 500 x B 330 x H 412 mm



**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4052939628066