

## styromobil 31N

- Grundrahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet, anthrazit
- Tragkraft 150 kg
- höhenverstellbarer Schiebebügel, anthrazit
- Korpus aus kunststoffbeschichteten Platten mit Paket- und Ordnerablage oben, lichtgrau
- styromega-Sortiereinheit 3 x 1 Module, lichtgrau
- 3 Muldenschieber (Einlegeböden) höhenverstellbar ergeben insgesamt 6 Sortierfächer
- durch zusätzliche Muldenschieber auf bis zu 15 Sortierfächer erweiterbar
- Fachbreite 27 cm; Fachtiefe 39 cm
- Paket- und Ordnerfach unten B x T: 90,1 x 40,1 cm
- Platz für 10 Ordner mit einer Rückenbreite von 8 cm
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 12,5 cm
- inkl. Beschriftungsmaterial



### Technische Daten:

B x T x H: 117,5 x 45 x 106 cm  
Gewicht: 59,5 kg

Art.Nr.:	Bezeichnung:	EAN:
40-4302.80	styromobil 31N, anthrazit/lichtgrau	7612176085205
40-4015.90	zusätzlicher Schiebebügel, anthrazit	7612176085380
40-4017.80	zusätzlicher Einlegeboden 90,1, x 40,1 cm, lichtgrau	7612176085403
203-711.80	zusätzlicher Muldenschieber, lichtgrau	7612176040983
205-740.05	Beschriftungsmaterial 10 Stk.	7612176113861