

Schleifpaste 1500

Beschreibung

Als wirkungsvoller Problemlöser entfernt diese Paste mühelos sehr stark verwitterte Lacke, tiefe Kratzer sowie Orangenhaut und glättet die Lackoberfläche. Behandelte Flächen können im Anschluss direkt lackiert werden. Silikonfrei und poliermaschinene geeignet.



Eigenschaften

- poliermaschinene geeignet
- mühelose Entfernung verwitterter Lackschichten
- einfache Handhabung
- Vorbereitung vor Lackierarbeiten
- glättet die Lackoberfläche

Technische Daten

Basis	Schleifmittel, Lösungsmittel
Form	viskos
Farbe/Aussehen	weiß
Geruch	charakteristisch
Dichte	1,1 g/cm ³
Flammpunkt	> 90 °C
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	30 Monate

Einsatzgebiet

Zum Entfernen von tiefen Kratzern, Orangenhaut und extrem verwitterten Lacken.

Hinweis

Achtung bei der Verarbeitung mit Poliermaschinen, da die Schleifpaste 1500 sehr abrasiv wirkt.

Anwendung

1. Zu behandelnde Flächen vorab mit Autowaschshampoo gründlich reinigen und sorgfältig trocknen. 2. Vor Gebrauch gut schütteln. 3. Anschließend Schleifpaste 1500 auf Handpolierschwamm hart (Art.-Nr. 21782) oder Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) geben und mit kreisenden Bewegungen gleichmäßig dünn auftragen. Hinweis: Vorsicht an Karosserieübergängen, da das Produkt sehr abrasiv wirkt! 4. Nach dem Auftragen die Politurrückstände mit Microfasertuch Lack (Art.-Nr. 21783) auspolieren. Empfehlung: Abschließend mit Hart- & Schutzwachs versiegeln, um den Lack langfristiger zu schützen. Hinweis: Nicht bei direkter Hitzeeinwirkung oder auf heißen Lackflächen anwenden!

Erhältliche Gebinde

Erhältliche Gebinde

250 ml Tube Kunststoff 21758
D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.