

DATENBLATT

YV 2 x 0,6/1,1 weiss-braun Rolle a 100 m

CE UK
CA



Beschreibung

Andere Ausführungen auf Anfrage

Allgemeine Daten

Mantelmaterial	-
Bewehrung	Nein
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig
Kabel längswasserdicht	Nein
Als Außenkabel zulässig	Nein
Verseilelement	Paare
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Funktionserhalt	nein
Kabel querwasserdicht	Nein

Kabelaufbau

Verseilung	-
Leiter-Durchmesser	0,6 mm
Anzahl der Verseilelemente	2

Kabelmantel

Flammwidrig	nach EN 60332-1-2
Schutzmantel	nein

Umgebungsbedingungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

YV 2 x 0,6/1,1 weiss-braun Rolle a 100 m

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	70 - °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	70 - °C

Elektrische Eigenschaften

Schirm über Verseilung	ohne
Schirm über Verseilelement	ohne
Ader-Isolation	PVC

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Raucharm nach EN 61034-2	Nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-2	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Mantel-Farbe	Ader-Zahl	Außendurchmesser ca.
46099.100	YV 2 x 0,6/1,1 weiss-braun Rolle a 100 m	weiß/braun	2	1,1 mm
46100.100	YV 2 x 0,6/1,1 weiss-blau Rolle a 100 m	weiß/blau	2	1,1 mm
46101.100	YV 2 x 0,6/1,1 weiss-rosa Rolle a 100 m	weiß/rosa	2	1,1 mm
46102.100	YV 2 x 0,6/1,1 weiss-grün Rolle a 100 m	weiß/grün	2	1,1 mm
46103.100	YV 2 x 0,6/1,1 weiss-rot Rolle a 100 m	weiß/rot	2	1,1 mm
46104.100	YV 2 x 0,6/1,1 weiss-schwarz Rolle a 100 m	weiß/schwarz	2	1,1 mm
46106.100	YV 2 x 0,6/1,1 rot-schwarz Rolle a 100 m	rot/schwarz	2	1,1 mm
46107.100	YV 2 x 0,6/1,1 weiss-gelb Rolle a 100 m	weiß/gelb	2	1,1 mm
46108.100	YV 2 x 0,6/1,1 rot-grün Rolle a 100 m	rot/grün	2	1,1 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-03-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

