

**Serie 6, Staubsauger mit Beutel,  
Blau  
BGL6XSIL3**



**Genieße starke Saugleistungen mit der  
Bosch Motortechnologie "Made in  
Germany".**

- **10 Jahre Motorgarantie**
- **: konstant hohe Leistung dank Bosch Motortechnologie „Made in Germany“.**
- **Power Control: optimale Ergebnisse auf allen Bodenarten dank präziser Leistungssteuerung und Motormanagement.**
- **12 m Aktionsradius: das extralange Kabel für eine größere Reichweite und weniger Steckdosenwechsel.**
- **XXL-Polsterdüse: ideal für die schnelle und gründliche Reinigung von Polstern.**
- **XL-Staubbeutelvolumen: für seltenere Beutelwechsel und geringe Folgekosten.**

**Technische Daten**

Nettogewicht: .....	6.8 kg
Abmessungen des Gerätes: .....	265 x 300 x 450 mm
Bruttogewicht: .....	8.1 kg
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	315 x 595 x 395 mm
Abmessungen des Gerätes: .....	265 x 300 x 450 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	315 x 595 x 395 mm
Abmessung der Palette: .....	210.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette: .....	24
Abmessung der Palette: .....	210.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette: .....	24
EAN-Nummer: .....	4242005288625
Nettogewicht: .....	6.8 kg
Bruttogewicht: .....	8.1 kg
Frequenz: .....	50/60 Hz
Spannung: .....	220-240 V
Länge Anschlusskabel: .....	930.0 cm
Frequenz: .....	50/60 Hz
Steckerart: .....	Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Länge Anschlusskabel: .....	930.0 cm
Steckerart: .....	Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Schallleistung: .....	69 dB(A) re 1 pW

**Sonderzubehör**

BBZ131SA XXL Fugendüse, BBZ132SA Bohrdüse, BBZ124HD Hartbodendüse, BBZ130SA XXL Polsterdüse, BBZ156HF Hochleistungs-Hygienefilter, BBZ156UF UltraAllergy Hygienefilter, BBZ16GALL Staubsaugerbeutel (1=16 Beutel), BBZ02MPF Motorschutzfilter, BBZ123HD Hartbodendüse, BBZ41FGALL Staubsaugerbeutel, BBZ42TB Turbobürste für Polster 'Turbo', BBZAFGALL Staubsaugerbeutel, BHZUMAT Matratzendüse



## **Serie 6, Staubsauger mit Beutel, Blau BGL6XSIL3**

### **Genieße starke Saugleistungen mit der Bosch Motortechnologie "Made in Germany".**

---

#### **Leistung**

- 10 Jahre Motorgarantie\*: konstant hohe Leistung dank Bosch Motortechnologie "Made in Germany".
- PowerProtect System: für langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn sich der Beutel füllt.
- Der PowerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn sich der Beutel füllt. Minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten.
- Für bis zu 60%\*\*\* mehr Saugleistung (bei teilgefülltem Staubbeutel) und beste Reinigungsleistung empfehlen wir den Einsatz der PowerProtect Staubbeutel vom Typ G ALL.
- Betriebsgeräusch: 69 dB dB(A)

#### **Hygiene**

- UltraAllergy Hygienefilter: ausgezeichnete Filtration – entwickelt für Allergiker. Waschbar – kein Nachkauf mehr nötig.
- Ersatzstaubbeutel: Typ G ALL

#### **Komfort**

- Umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Clip-Verschluss
- Hartbodendüse mit weichen Borsten: für die schonende Reinigung von Parkett.
- Universal-Bürste: dank der integrierten Bürste gelingt eine sanfte Reinigung von Möbeln und schwer zu erreichenden Stellen.
- Fugendüse
- XXL-Polsterdüse: extra breit zur schnelleren Reinigung von Polstermöbeln.
- Clip-Halterung zur Befestigung von Kleinzubehör am Rohr
- Teleskoprohr
- Ergo-Handgriff
- Staubbeutelvolumen: XL
- Aktionsradius: 12 m
- Automatischer Kabeleinzug
- 4 Lenkrollen
- Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler
- Filterwechselanzeige
- Park- und Abstellhilfe
- Gewicht: 4.3 kg (ohne Saugzubehör)
- \* Garantiebedingungen unter <https://www.bosch-home.com/de/motorgarantie>
- \*\*\* Saugleistung bei teilgefülltem Beutel (400 g) im Vergleich zu Siemens / Bosch Typ G Staubbeuteln ohne PowerProtect Technologie, getestet in einem Gerät der Baureihe BSG5... / VZ5...
- Die Messungen und Berechnungen der Werte basieren auf der Verordnung (EU) Nr. 666/2013. Alle in dieser Verordnung nicht genauer beschriebenen Mess- und Berechnungsmethoden werden auf Basis der EN 60312-1:2017 ausgeführt.
- \*\*\*\*\* Messungen durchgeführt nach DIN EN 60312-1:2017