

# Vakuumsaugnapf ESV-50-GT

Teilenummer: 526002

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	8 mm
Min. Werkstückradius R	40 mm
Sauger-Durchmesser	50 mm
Sauger-Volumen	11,2 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	rund, Glockenform
Saugerform	rund tief
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	97 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	97 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	30 N
Produktgewicht	9,2 g
Befestigungsart	über Vakuumananschluss
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan®