



# Product data sheet

Art nr.: 2449 Verrijdbare lessenaar

**Transportmiddelen**



Schuifladekast (B x H x D: 500 x 600 x 600 mm) centraal afsluitbaar met kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. Gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per schuiflade 25 kg. En met 1 schrijfkast van staalplaat, gepoedercoat lichtgrau RAL 7035. Opklapbaar schrijfblad, met opgeplakt schrijfblad, afsluitbaar. Werkhoogte 1034/1197 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	150
<b>Werkhoogte (mm)</b>	1034, 1197
<b>Totale breedte (mm)</b>	550
<b>Totale diepte (mm)</b>	650
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1200
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	60
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	94032080
<b>GTIN</b>	4017976024493