

Mauerschlitzzfräse EMF 150.1

Die leistungsstarke Mauerschlitzzfräse für härteste Materialien


ANWENDUNG:

- Schlitzn von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsbau

MERKMALE:

- Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzn durch Klapphaube
- kraftvoller 2.300 W Motor – durchzugsstark
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Parallele Griffposition – bequeme Arbeitshaltung
- Saugschlaucharretierung – verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube – Diamantscheiben für randnahe Arbeiten bis 18 mm
- Nutbreiten von 7-46 mm in 1 mm Stufen veränderbar
- Schiebender Schnitt – bequeme Handhabung

Vergleich: Herstellen eines offenen Kanals von 46 mm Breite




EIBENSTOCK „Quick Break“ – schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz

Distanzscheibensatz für drei
Diamanttrennscheiben
(siehe Zubehör Seite 116)



**Nahezu
staubfreies
Eintauchen und
Schlitzn durch
Klapphaube**



Schlitzn von Kabelkanälen

Ø 150

TECHNISCHE DATEN	EMF 150.1
Leistungsaufnahme	2.300 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	4.300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	7.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	150 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
max. Schlitztiefe	45 mm
max. Schlitzbreite	46 mm
Gewicht	6,1 kg
Bestellnummer	0671 A000
Lieferumfang	im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug





Sägen/Trennen/Schlitzen ZUBEHÖR

FÜR TRENNSYSTEME				
	20	Diamanttrennscheibe Universal Ø 350 mm für ETR 350/ETR 350 P/ ETR 350.1 P ETR 400 P/ETR 400.1 P	37475000	
	21	Verschlussstopfen (Aluminium) für Staubabsaugung Beim Trennen von Metall zwingend erforderlich!	37476000	
	22	Diamanttrennscheibe, Premium, Ø 350 mm für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P Diamanttrennscheibe, Premium, Ø 400 mm für ETR 400 P/ETR 400.1 P	3744G000 3744T000	
	23	Diamanttrennscheibe randnah, Premium, Ø 350 mm, ETR 350/ETR 350P/ETR 350.1 P Diamanttrennscheibe randnah, Premium, Ø 400 mm, ETR 400 P/ETR 400.1 P	3744H000 3744V000	
	24	Adapterset für Randnahschnitt für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P Adapterset für Randnahschnitt für ETR 400 P/ETR 400.1 P	3744K000 3744W000	
	25	Schnitttiefeinstellung für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P inkl. Abdeckblech Schnitttiefeinstellung für ETR 400 P/ ETR 400.1 P inkl. Abdeckblech/	3744L000 3744U000	
	26	Führungsschienen-Set 200 cm für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P/ ETR 400 P/ETR 400.1 P 2x Führungsschiene 100 cm inkl. Maschinenhalterung, Verbinder und Befestigungsfuß	3744N000	
Bestellen Sie das Befestigungs- set mit!		27	Führungsschiene 100 cm für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P/ ETR 400 P/ETR 400.1 P inkl. Verbinder und Befestigungsfuß	3744P000
Bestellen Sie das Befestigungs- set mit!		28	Befestigungsset für Führungsschienen für ETR 350/ETR 350 P/ETR 350.1 P/ ETR 400 P/ETR 400.1 P	35729000
Für Montage erforderlich!				
FÜR DOPPELBLATTSÄGE				
	29	Sägeblattsatz Universal Premium, 2-teilig	37452000	
FÜR MAUERSCHLITZFRÄSEN				
	30	Diamanttrennscheibe Premium Ø 125 mm	3744D000	
	31	Diamanttrennscheibe Standard Ø 150 mm	37440000	
	32	Diamanttrennscheibe Premium Ø 150 mm	37441000	
	33	Diamanttrennscheibe Premium Ø 180 mm	37443000	
	34	Distanzscheibensatz zur Nutzung von 3 Scheiben für EMF 150.1/EMF 180	3744E000	
	35	zur Nutzung von 4 Scheiben für EMF 150.1/EMF 180	37445000	
	36	zur Nutzung von 3 Scheiben für EMF 180.1/EMF 180.2	3744S000	
	37	V-Fugenscheibe Ø 180 mm für EMF 180.2 - zum Erstellen von Dehnungsfugen	37442000	
	38	Bodenführungsgestell EMF 180.1/EMF 180.2	3744X000	