

Aufsatzschrank für Spind

1 Abteil(e), Abteil Breite 300 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 300 x 500 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 266934



Aufsatzschrank für Spind

- 1 Abteil(e)
- Abteil Breite 300 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 300 x 500 mm
- Flügeltür
- Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details

Schranktyp	Aufsatzschrank	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
für Schranktyp	Spind	Durchlassmaß Tür (li.)	433 mm

Abteile	1 Stück	abschließbar	ja
Höhe	500 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Breite	300 mm	Material Korpus	Stahl
Innenhöhe	471 mm	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Tiefe	500 mm	Farbe Korpus	anthrazitgrau // RAL7016
Innentiefe	477 mm	Material Front	Stahl
Abteillbreite	300 mm	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Türtyp	Flügeltür	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Türanschlag	rechts	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt
Türöffnungswinkel	110 °	Gewicht	5,98153 kg

Zubehör

272054		Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff
272065		Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl