


Spezifikation

48364 | LED Glas Röhre 24W 2500 lm WW 1,5 m



Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	24
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	220 - 240
Netzfrequenz [Hz]	50 / 60
Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h]	24
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	0,7

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 360° [lm]	2500
Halbwertswinkel [°]	300
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warmweiß
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Lichtstromerhalt	0,95
Lebensdauerfaktor	0,90

Produkteigenschaften

Länge [mm]	1500
Durchmesser Ø [mm]	28
Lebensdauer (L70B50) [h]	25.000
Garantie [a]	3
Schutzart	IP20
Dimmbar (Art und Weise)	Nein
EAN	4260293196521
Energieeffizienzklasse (A - G)	F
Energieeffizienzklasse (A++ - E)	A+
Socket	G13
Lichtquellentyp	NDLS MLS
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom

Lichtquelle Lampe

Lichtquelle (sonst.)

Umgebendes Produkt

Separate Betriebsgeräte

Solar und Batterie

Zubehör